

IE-PIC-HYB-S-0,5-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Nalisovaný kontakt, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
Číslo objednávky	1096180000
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300
GTIN (EAN)	4032248869152
Množství	300 ks

Datum vytvoření 4. června 2024 7:48:55 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,27 g
----------------	--------

Obecné údaje

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	0,5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)	AWG 20
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,2 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)	AWG 24

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí	24 V
------------------	------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14
----------------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
-------------------------	--

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

Brožury	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
---------	--

IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro kontakty systémů RSV a DSTV-HD od společnosti Weidmüller

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF HYB	Verze
Číslo objednávky	19580000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.08mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	1mm², FoderB krimpování
Množství	1 ks	