

**HDC IP68 06B FRAME M6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nové kryty RockStar® jsou odolné vůči mořské vodě a nabízejí vysoký stupeň odolnosti proti nárazům, splňují IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro použití v extrémních podmínkách prostředí a pro vysoké požadavky na vibrace podle DIN EN 61373 kategorie 2 (podvozek). Tímto se tato řada krytů ideálně hodí pro bezporuchový a bezúdržbový provoz těžkých konektorů v dopravě a dopravní technice, stejně jako v energetice a v aplikacích s extrémními požadavky. Při vývoji bylo dbáno na to, aby byly tyto kryty extrémně EMC odolné.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	HDC pouzdra, Velikost: 3, Stupeň krytí: IP 66 (v zapojeném stavu), IP 68 (v zapojeném stavu), , Připojení s upínacím třmenem, Standardně
Číslo objednávky	<a href="#">1110890000</a>
Typ	HDC IP68 06B FRAME M6
GTIN (EAN)	403224888695 1
Množství	1 ks

## HDC IP68 06B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	96 mm	Hloubka (v palcích)	3,78 inch
Výška	13 mm	Výška (v palcích)	0,512 inch
Šířka	58 mm	Šířka (v palcích)	2,283 inch
Rozměr při montáži – výška	32 mm	Rozměr při montáži – šířka	70 mm
Čistá hmotnost	60 g		

## Teploty

Mezní teplota	-50 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

## Obecné údaje

EMC kryty	Ano	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Stupeň krytí	IP 66 (v zapojeném stavu), IP 68 (v zapojeném stavu)		

## Rozměry

Celková délka pouzdra	96 mm	Délka rozteče otvorů A2	70 mm
Výška pouzdra B	13 mm		

## Verze

BG	3	Barva (RAL)	RAL 7001, RAL 9005
Design	Standardně	Design zajišťovacího systému	Připojení s upínacím třmenem
Horní část/dolní část/víčko	dolní část	Typ	Bulkhead (průchodka)
Velikost	3	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

Látka	Aceton
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Diesellový olej
Chemická odolnost	Nestabilní
Látka	Etylalkohol
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Převodový olej
Chemická odolnost	Podmíněně odolné
Látka	Hydraulický olej
Chemická odolnost	Podmíněně odolné
Látka	Petrolejový benzin
Chemická odolnost	Nestabilní

Datum vytvoření 5. září 2024 20:32:19 CEST

Stav katalogu 31.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## HDC IP68 06B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

Látka	Pot
Chemická odolnost	Podmíněně odolné
Látka	Prémiový benzín
Chemická odolnost	Nestabilní
Látka	Voda
Chemická odolnost	Odolné
Látka	UV
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Ozón
Chemická odolnost	Odolné

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC

/

Chemická odolnost

de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@93ffc9d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3508e152  
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@c6e167a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@753d0bcd  
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@390cae3 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@71e0b9b2  
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@d41ac32 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@10bfad34  
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@15fdaa12 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@61a4ac36  
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6184bc0c

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's declaration](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)
 Oznámení o změně produktu [20220214 Technical change to HDC housings](#)  
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)
Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)
 Brožury [FL FIELDWIRING EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

## HDC IP68 06B FRAME M6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

