

HDC IP68 16B FRAME M6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**IP68**

Nové kryty RockStar® jsou odolné vůči mořské vodě a nabízejí vysoký stupeň odolnosti proti nárazům, splňují IP 68 a IP 69K, a byly vyvinuty pro použití v extrémních podmínkách prostředí a pro vysoké požadavky na vibrace podle DIN EN 61373 kategorie 2 (podvozek). Tímto se tato řada krytů ideálně hodí pro bezporuchový a bezúdržbový provoz těžkých konektorů v dopravě a dopravní technice, stejně jako v energetice a v aplikacích s extrémními požadavky. Při vývoji bylo dbáno na to, aby byly tyto kryty extrémně EMC odolné.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Velikost: 6, Stupeň krytí: IP69K, IP 66 (v zapojeném stavu), IP 68 (v zapojeném stavu), , Připojení s upínacím třmenem, Standardně
Číslo objednávky	1110910000
Typ	HDC IP68 16B FRAME M6
GTIN (EAN)	4032248886975
Množství	1 ks

Datum vytvoření 15. července 2024 15:36:56 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

HDC IP68 16B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	129 mm	Hloubka (v palcích)	5,079 inch
Výška	14 mm	Výška (v palcích)	0,551 inch
Šířka	58 mm	Šířka (v palcích)	2,283 inch
Rozměr při montáži – výška	32 mm	Rozměr při montáži – šířka	103 mm
Čistá hmotnost	75 g		

Teploty

Mezní teplota	-50 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

EMC kryty	Ano	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Stupeň krytí	IP69K, IP 66 (v zapojeném stavu), IP 68 (v zapojeném stavu)		

Rozměry

Celková délka pouzdra	129 mm	Délka rozteče otvorů A2	103 mm
Výška pouzdra B	14 mm		

Verze

BG	6	Barva (RAL)	RAL 7001, RAL 9005
Design	Standardně	Design zajišťovacího systému	Připojení s upínacím třmenem
Horní část/dolní část/víčko	dolní část	Typ	Bulkhead (průchodka)
Velikost	6	Vhodné pro systém ModuPlug®	Ano

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Látka	Aceton
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Diesellový olej
Chemická odolnost	Nestabilní
Látka	Etylalkohol
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Převodový olej
Chemická odolnost	Podmíněně odolné
Látka	Hydraulický olej
Chemická odolnost	Podmíněně odolné
Látka	Petrolejový benzin
Chemická odolnost	Nestabilní

Datum vytvoření 15. července 2024 15:36:56 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

HDC IP68 16B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Látka	Pot
Chemická odolnost	Podmíněně odolné
Látka	Prémiový benzín
Chemická odolnost	Nestabilní
Látka	Voda
Chemická odolnost	Odolné
Látka	UV
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Ozón
Chemická odolnost	Odolné

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC

/

Chemická odolnost

de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1991874a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@37d8521
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@78254969 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3a267ecc
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2f181515 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4023c95a
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@121fae36 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1b4662a7
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@74197c67 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2a2e02a7
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@45af77ca

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's declaration](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)
 Oznámení o změně produktu [20220214 Technical change to HDC housings](#)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)
Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)
 Brožury [FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC IP68 16B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

