

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, IP 68 (v zapojeném stavu), Přepážkový kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně
Objednací číslo	1120040000
Typ	HDC IP68 HP 24B A
GTIN (EAN)	4032248901418
Množství	1 ks

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	216 mm	Hloubka (v palcích)	8,504 inch
Výška	49,8 mm	Výška (v palcích)	1,961 inch
Šířka	72 mm	Šířka (v palcích)	2,835 inch
Čistá hmotnost	643 g		

Teploty

Mezní teplota	-50 °C ... 120 °C
---------------	-------------------

Všeobecné údaje

BG	8	Barevný	černá, černá (podobná odstínu RAL 9005)
Design pouzdra	Přepážkový kryt	Neobsahuje halogeny	false
Provedení povrchu	Práškové lakování	Typ	Bulkhead (průchodka)
Velikost	8	Řada	HighPower
Stupeň krytí	IP68, IP69K, IP 68 (v zapojeném stavu)		

Obecné údaje

EMC kryty	Ano	Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník
Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel, odolávající rzi	Provedení povrchu	Práškové lakování
Stupeň krytí	IP68, IP69K, IP 68 (v zapojeném stavu)	Řada	HighPower

Verze

BG	8	Barva (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
Design	Standardně	Design pouzdra	Přepážkový kryt
Design zajišťovacího systému	Připojení s upínacím třmenem	Horní část/dolní část/víčko	dolní část
Typ	Bulkhead (průchodka)	Těsnění	Silikonová pryž
Velikost	8	Verze svorky	Připojení s upínacím třmenem

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Látka	Aceton
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Diesellový olej
Chemická odolnost	Nestabilní
Látka	Etylalkohol
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Převodový olej

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Chemická odolnost	Podmíněně odolné
Látka	Hydraulický olej
Chemická odolnost	Podmíněně odolné
Látka	Petrolejový benzin
Chemická odolnost	Nestabilní
Látka	Pot
Chemická odolnost	Podmíněně odolné
Látka	Prémiový benzin
Chemická odolnost	Nestabilní
Látka	Voda
Chemická odolnost	Odolné
Látka	UV
Chemická odolnost	Odolné
Látka	Ozón
Chemická odolnost	Odolné

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC

/

Chemická odolnost

de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6ba47108 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5f4443d6
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@14bb073a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@730edcb9
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3beacfe1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@464d71b9
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@a032c9d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@fedc270
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@629581ab de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4f78f4f9
 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5c8c5e4f

Osvědčení

ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's declaration](#)

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Uživatelská dokumentace

[HDC_HP_MOAL_IP68_PLUS_ABGH](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



Aby nedošlo k poškození kontaktů a izolačních pouzder, doporučujeme kabel upevnit. Odpovídající vzdálenosti jsou znázorněny na následujícím obrázku. Upevnění kabelů není součástí dodávky.

HDC IP68 HP 24B A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Pouzdro zástrčky




Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC IP68 HP 24B TO	Verze
Objednací číslo	6079930000	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, IP 68
GTIN (EAN)	4032248842032	(v zapojeném stavu), Pouzdro zástrčky, Připojení s upínacím třmenem,
Množství	1 ks	Standardně

Proti-rám



Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC IP68 24B HP FRAME	Verze
Objednací číslo	6282820000	HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, IP 68
GTIN (EAN)	4050118073010	(v zapojeném stavu), , Připojení s upínacím třmenem, Standardně
Množství	1 ks	