

SSR 24VDC/0-24VDC 3,5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Individuální relé pro TERMSERIES

- Polovodičová relé
- Různé výstupní verze

Všeobecné objednací údaje

Verze	TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 10...32 V DC , Rated switching voltage: 0-33 V DC, Trvalý proud: 3,5 A, Zásuvné připojení Plug-in
Objednací číslo	1132310000
Typ	SSR 24VDC/0-24VDC 3,5A
GTIN (EAN)	4050118049398
Množství	20 ks

Datum vytvoření 1. června 2024 15:53:46 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SSR 24VDC/0-24VDC 3,5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	15 mm	Hloubka (v palcích)	0,591 inch
Výška	29 mm	Výška (v palcích)	1,142 inch
Šířka	12,7 mm	Šířka (v palcích)	0,5 inch
Čistá hmotnost	5,2 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...70 °C	Provozní teplota	-20 °C...60 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

Pravděpodobnost selhání

MTTF	1 116 a
------	---------

Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí	10...32 V DC	Jmenovitý řídicí proud	3 - 13 mA
Ukazatel stavu	Ne		

Strana zátěže

Rated switching voltage	0-33 V DC	Trvalý proud	3,5 A
Rated switching current	3,5 A	Odložení zapnutí	<50 µs
Odložení vypnutí	<250 µs	Pokles napětí při max. zátěži	≤ 0,1 V
Svodový proud	<10 µA	Min. spínací proud	10 mA
Ochranný obvod, strana zátěže	Nulová dioda	Typ kontaktu	1 Spínací kontakt (MOS-FET)

Obecné údaje

Barevný	černá
---------	-------

Koordinace izolace

Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže	2,5 kV _{eff}
--	-----------------------

Data připojení

Metoda připojení vodiče	Zásuvné připojení Plug-in	Rozteč v mm (P)	5 mm
-------------------------	---------------------------	-----------------	------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001504	ETIM 7.0	EC001504
ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ECLASS 9.0	27-37-16-04	ECLASS 9.1	27-37-16-04
ECLASS 10.0	27-37-16-04	ECLASS 11.0	27-37-16-04
ECLASS 12.0	27-37-16-04	ECLASS 13.0	27-37-16-04

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

SSR 24VDC/0-24VDC 3,5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)


Brožury

SSR 24VDC/0-24VDC 3,5A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Schéma připojení**

View of pins from below

Dimensional drawing