

## CC 85/54 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



Značky na zařízení ClipCard ve formátu MultiCard se používají na značení elektrických instalací a spínacích systémů a poskytují zajímavou alternativu rytí. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možné značení pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Univerzální připevnění
- Držák (připevnění šrouby nebo vázacími pásky)
- Lišta na značky (samolepicí nebo šroubovací)
- Nebo samolepicí štítky

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Verze                 | ClipCard, Značky na přístroje, 54 x 85 mm, Šedá                                  |
| Objednací číslo       | <a href="#">1138450000</a>   |
| Typ                   | CC 85/54 K MC NE GR  |
| GTIN (EAN)            | 4032248919796  |
| Množství              | 10 ks  |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a> |

## CC 85/54 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |            |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 0,8 mm | Hloubka (v palcích) | 0,031 inch |
| Výška          | 54 mm  | Výška (v palcích)   | 2,126 inch |
| Šířka          | 85 mm  | Šířka (v palcích)   | 3,346 inch |
| Čistá hmotnost | 9,65 g |                     |            |

## Teploty

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...60 °C |
|-------------------------|-------------|

## Obecné údaje

|                                   |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Barevný                           | Šedá                              |           |
| Barva materiálu podle kódu odporu | 8                                 |           |
| Doporučená odvětví                | Stroje                            |           |
| Halogen                           | Ne                                |           |
| Klasifikace hořlavosti UL 94      | V-2                               |           |
| Lepidlo                           | Oboustranná lepicí páska          |           |
| Materiál                          | Polyamid 66                       |           |
| Počet značek na kombinaci         | 1 MultiCard = Značky na přístroje |           |
| Počet značek v balení             | Forma napájení                    | MultiCard |
| Rozsah provozní teploty           | -40...60 °C                       |           |
| Rozsah provozní teploty, max.     | 60 °C                             |           |
| Rozsah provozní teploty, min.     | -40 °C                            |           |
| Verze                             | Samolepicí                        |           |
| Šířka                             | 85 mm                             |           |

## Značky na přístroje

|         |    |
|---------|----|
| Halogen | Ne |
|---------|----|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Technické údaje           | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Oznámení o změně produktu | <a href="#">MultiCard Material modification</a><br><a href="#">MultiCard Material Modifikation</a> |
| Katalogy                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

### CC 85/54 K MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

