

IE-C5ES8UG0008M40M40-G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sestavené kabely - propojovací kabel Cabinet Line, Kat. 5,
PUR, zelený

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|----------------------------|
| | |
| Číslo objednávky | 1166000008 |
| Typ | IE-C5ES8UG0008M40M40-G |
| GTIN (EAN) | 4064675669906 |
| Množství | 1 ks |

IE-C5ES8UG0008M40M40-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|-------|-------------------|-------------|
| Délka | 0,8 m | Délka (v palcích) | 31,496 inch |
| Čistá hmotnost | 49 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------|----------------|
| Teplota instalace | -10 °C...60 °C |
|-------------------|----------------|

Elektrické vlastnosti

| | |
|------------|-----------------------|
| PoE / PoE+ | odpovídá IEEE 802.3at |
|------------|-----------------------|

Obecné standardy

| | |
|---------------------|----------------|
| Standardní konektor | IEC 60603-7-51 |
|---------------------|----------------|

Standardy

| | |
|---------------------|----------------|
| Standardní konektor | IEC 60603-7-51 |
|---------------------|----------------|

Elektrické vlastnosti kabelu

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| Kategorie | Kat.5 (ISO/IEC 11801) | Přenosová rychlost | 10/100 MBit/s, 1000 MBit/s |
| Zkušební napětí: stínění vodič-vodič | 750 V DC, 1 min | | |

Konektor, pravý

| | |
|-----------------|--|
| Zástrčka vpravo | RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded |
|-----------------|--|

Konektor, vlevo

| | |
|----------------|--|
| Zástrčka vlevo | RJ45, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné |
|----------------|--|

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

| | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Bez obsahu silikonu | Ano | Halogen | bez halogenů, podle IEC 60754-2 |
| Odolnost proti opotřebení | velmi dobré | Odolnost proti šíření ohně | in accordance with IEC 60332-1 |
| Odolnost vůči olejům | EN 50305 | Odolné proti UV záření | Ano |
| Poloměr ohybu, min., jen jednou | 5 *průměr | Poloměr ohybu, min., opakovaný | 10x průměr kabelu |

Technické údaje

Struktura kabelu

Barevná posloupnost vodičů – párů vodičů
bílá/modrá - modrá, bílá/oranžová - oranžová, bílá/zelená - zelená, bílá/hnědá - hnědá

Barva opláštění

Zelená

| | |
|-------------------------|---|
| Izolace | PE |
| Materiál pláště | PUR |
| Počet vodičů | 8 |
| Průměr pláště, max. | 6 mm |
| Průřez | 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm ² |
| Stínění | SF/UTP |
| Uspořádání jader vodiče | Kroucený pár |

| | |
|---------------------|---|
| Kompletní stínění | Stínicí opleť vyroben z měděných drátků |
| Materiál vodiče | Stáčený pocínovaný měděný vodič |
| Prameny | 7 |
| Průměr pláště, min. | 5,6 mm |
| Průřez izolace | 0,98 mm |
| Stínění páru vodičů | Hliníková fólie |

Zástrčka

Zástrčka vlevo
RJ45, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné

Zástrčka vpravo
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002599 | ETIM 7.0 | EC002599 |
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

IE-C5ES8UG0008M40M40-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Propojení

| | | | | |
|------|---|---------------|---|------|
| RJ45 | 1 | white, orange | 1 | RJ45 |
| | 2 | orange | 2 | |
| | 3 | white, green | 3 | |
| | 4 | blue | 4 | |
| | 5 | white, blue | 5 | |
| | 6 | green | 6 | |
| | 7 | white, brown | 7 | |
| | 8 | brown | 8 | |

IE-C5ES8UG0008M40M40-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|--------------------------|--|
| Typ | TM-I 18 MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 18431044 | TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4008190349011 | |
| Množství | 320 ks | |

IE-C5ES8UG0008M40M40-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|--------------------------|--|
| Typ | TM-I 12 MC NE WS | Verze |
| Číslo objednávky | 18411044 | TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4008190348977 | |
| Množství | 320 ks | |