

**SAI-M23-KSC-0.08/0.56****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Verze           | Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt |
| Objednací číslo | <a href="#">1170140000</a>                        |
| Typ             | SAI-M23-KSC-0.08/0.56                             |
| GTIN (EAN)      | 4032248962235                                     |
| Množství        | 50 ks   |

SAI-M23-KSC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 0,26 g

## Nastavení SAI M23 krimpovací kleště

|   |   |                                    |
|---|---|------------------------------------|
| Nastavení ohledně SAI M23 krimpovacích kleští | Krimpovací kleště                                   | 1                                  |
|   | Krimpovaný kontakt                                  | Krimpovací konektor samec, 1 mm    |
|   | Poloha lokátoru                                     | 11                                 |
|   | Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče 0,08 mm <sup>2</sup> |
|   |   | Nastavení krimpovacího trnu 0,78   |
|   |   | Průřez vodiče 0,14 mm <sup>2</sup> |
|   |   | Nastavení krimpovacího trnu 0,81   |
|   | Krimpovací kleště                                   | 2                                  |
|   | Krimpovaný kontakt                                  | Krimpovací konektor samec, 1 mm    |
|   | Poloha lokátoru                                     | 1                                  |
|   | Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče 0,08 mm <sup>2</sup> |
|   |   | Nastavení krimpovacího trnu 0,72   |

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

|                     |                      |                     |                      |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Cykly zapojování    | > 1000               | Izolační síla       | > 10 <sup>10</sup> Ω |
| Materiál kontaktu   | Slitina mědi a zinku | Povrch kontaktu     | Pozlacené            |
| Průřez vodiče, max. | 0,56 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min. | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Typ připojení       | Nalisované připojení |                     |                      |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

## Osvědčení

Schválení



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Shoda   |
| UL File Number Search | Web UL  |
| Č. osvědčení (UR)     | E344862 |

**SAI-M23-KSC-0.08/0.56**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

|                 |  |
|-----------------|--|
| Technické údaje | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Katalogy        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Brožury         | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

**SAI-M23-KSC-0.08/0.56**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Výkres



**SAI-M23-KSC-0.08/0.56**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### ...pro M23



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | SAI M23 CRIMPING TOOL 2    | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6203960000</a> | Lisovací nástroj pro signální kontakty, 4-drážkové krimpování            |
| GTIN (EAN)      | 4050118000764              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |
| Typ             | SAI M23 CRIMPING TOOL 1    | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6203840000</a> | Lisovací nástroj pro signální a napájecí kontakty, 4-drážkové krimpování |
| GTIN (EAN)      | 4032248986934              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |