

VGM32-SS68 15-25 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Kromě rozsáhlé palety krytů nabízí společnost Weidmüller řadu kabelových průchodek pro širokou škálu aplikací. Kabelové průchodky z mosazi, plastu a nerezové oceli splňují nejrůznější třídy ochrany IP, aby byly vhodné pro jakýkoliv průmyslový kryt.

V závislosti na řadě kabelových průchodek a jejich použití jsou kabelové průchodky schváleny a testovány podle norm VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zátěžové konektory, Příslušenství, Kabelové těsnění, Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
Číslo objednávky	1193580000
Typ	VGM32-SS68 15-25 BG
GTIN (EAN)	4032248976553
Množství	25 ks

VGM32-SS68 15-25 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	40 mm	Délka (v palcích)	1,575 inch
Čistá hmotnost	101 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 130 °C
---------------	-------------------

Všeobecné informace

Délka závitu	8 mm	Kabelové vývodky	M 32
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Materiál	Nerezavějící ocel 1.4305 (303)
Standardy	EN 45545-2:2013	Stupeň krytí	IP68 - 15 bar
Těsnicí O-kroužek	Silikon	Velikost AF	36 mm
Vnější závít	M 32		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN