

KTB MH 403015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich

Řada krytů Klippon® TB poskytuje vynikající provozní vlastnosti, i při těch nejobtížnějších vlivech prostředí. Navíc je v souladu s přísnějšími požadavky pro prostředí s nebezpečím výbuchu v průmyslu zpracování nebo výroby energie. Řada krytů Klippon® TB MH nabízí další vylepšení produktové řady, která již úspěšně vede na trhu.

Řada krytů Klippon® TB MH nabízí tyto výhody:

- K dispozici ve 15 velikostech a 3 standardních hloubkách
- Vybaveno až 4 průchodkovými deskami
- Těsnění krytů je chráněno proti kompresi
- Plně odnímatelný visací zámek
- Zámek víka mimo utěsněnou zónu
- Vylepšený teplotní výkon
- Stupeň krytí IP 66/IP 67
- Plně odnímatelné víko - bez použití nářadí
- Uzemňovací šroub připojený k víku a základně krytu
- Připojené montážní podstavce
- Mezinárodní certifikace

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 400 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná |
| Číslo objednávky | 1194930000 |
| Typ | KTB MH 403015 S4E3 |
| GTIN (EAN) | 4032248977680 |
| Množství | 1 ks |

KTB MH 403015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| Hloubka | 150 mm | Hloubka (v palcích) | 5,905 inch |
| Výška | 400 mm | Výška (v palcích) | 15,748 inch |
| Šířka | 300 mm | Šířka (v palcích) | 11,811 inch |
| Rozměr při montáži – výška | 247 mm | Rozměr při montáži – šířka | 356 mm |
| Čistá hmotnost | 8 380 g | | |

Teploty

| | | |
|------------------|-------------------------------------|---|
| Provozní teplota | Poznámka: pokojová teplota (servis) | Limitováno na ochranu IP66 při použití v teplotách vyšších 105°C. |
| -60 °C...135 °C | | |

Kabelové průchodky, levá strana

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 29 | M16 | 16 |
| M20 | 13 | M25 | 6 |
| M32 | 5 | M40 | 4 |
| M50 | 3 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

Kabelové průchodky, nahoře/dole

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 23 | M16 | 13 |
| M20 | 11 | M25 | 5 |
| M32 | 4 | M40 | 3 |
| M50 | 3 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

Kabelové průchodky, pravá strana

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 29 | M16 | 16 |
| M20 | 13 | M25 | 6 |
| M32 | 5 | M40 | 4 |
| M50 | 3 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

Svislá montáž

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x30 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x24 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x59 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x18 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x49 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x37 |
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x19 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x16 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x39 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x11 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 3x32 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x24 |

KTB MH 403015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Všeobecné informace

| | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|---|
| Celkové rozměry | 411 x 381 x 165 | Integrované upevnění | 4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice) |
| Materiál | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) | Materiál těsnění | Silikon |
| Materiál těsnění přírubové desky | Silikon | Max. užitečné zatížení | 48 kg |
| Montáž s přírubovou deskou | Šrouby M6 s šestihrannou drážkou 10 SW | Místa využití | Zóna rizika výbuchu, Zpracovatelský průmysl, Ropný a plynárenský průmysl, Chemický průmysl, Na moři, Na souši |
| Odolnost proti nárazu | Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J | Poznámka: třída ochrany | Pokud je použito v teplotním rozsahu nad 105 °C, stupeň krytí je omezen na IP 66. |
| Provedení povrchu | elektricky leštěno | Provozní teplota, max. | 135 °C |
| Provozní teplota, min. | -60 °C | Průchodkové desky | Dolní, vlevo, pravá |
| Připojení krytu | 4 připájené montážní podstavce 11 mm s otvory (2 s jednoduchou drážkou a 2 s křížovou drážkou) | Připojení víka | 4 čepyx a šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10 |
| Přírubová deska | Ano | Přístupové otevírání: výška | 347 mm |
| Přístupové otevírání: šířka | 241 mm | Rozměry krabice | 490 x 550 x 240 |
| Standardy | DIN EN 62208 - Standardní prázdná skříň, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Stupeň krytí | IP66, IP67 |
| Stupeň krytí (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 | Tloušťka materiálu krytu | 1,5 mm |
| Tloušťka materiálu příruby | 3 mm | Tloušťka materiálu skříně | 1,5 mm |
| Umístění zemnicích šroubů | Strana krytu C | Utahovací moment šroubů víka | 2,5 Nm |
| Velikost AF | 10 mm | Víko | Ano |
| Víko - počet šroubů | 4 | Víko - úhel otevření | 130 ° |

Zemnění krytů

| | | | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| Země, skříň, vnitřní | Připájený M6 nerezový zemnicí kolík v těle i víku krytu. | Země, skříň, vnější | Trvalý M10 zemnicí kolík v těle krytu |
| Země, skříň, víko | Připájený M6 nerezový zemnicí kolík v těle i víku krytu. | | |

KTB MH 403015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Číslo certifikátů, kryt

| | | | |
|---|--|---|---------------------------|
| DEF Podmínky osvědčení | ATEX, CCoE, DNV, IECEx, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus | Prohlášení o shodě č. (DoC LVD) | DE PS261X 160412 001ISS02 |
| Prokazování shody č. (AoC) | DE PS261X 160309 001ISS03 | Č. certifikace (CCOE) | P461058_1 |
| Č. certifikátu, prázdný kryt (ECAS) | 21-09-25241/ E21-09-053807 | Č. osvědčení (ATEX) | PTB11ATEX2019 |
| Č. osvědčení (DNV) | TAE000013S | Č. osvědčení (IECEX) | IECEXPTB11.0071 |
| Č. osvědčení (cULus) | E243298 | Č. osvědčení UL 508A | E223801 |
| Č. osvědčení UL, svorkovnice | E223792 | Č. osvědčení, UL Haz.Loc. | E223792 |
| Č. osvědčení, UL Ord.Loc. | E243298 | Č. osvědčení, elektronický box (NEPSI) | 2020322303003289 |
| Č. osvědčení, svorkovnice (AEx) | E223792 | Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX) | IBExU14ATEX1050 |
| Č. osvědčení, svorkovnice (IECEX) | IECEXIBE14.0013 | Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO) | LMP 21.0017 |
| Č. osvědčení, svorkovnice (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X | Číslo certifikace (INMETRO) | IEX13.0007 |
| Číslo certifikátu, prázdný kryt (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U | Číslo certifikátu, prázdný kryt (IECEX) | IECEX IBE 14.0004U |
| Číslo certifikátu, prázdný kryt (INMETRO) | LMP 21.0016U | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002503 | ETIM 7.0 | EC002503 |
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

KTB MH 403015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|---------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E243298 |

KTB MH 403015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

| | |
|---|--|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure |
| | CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure |
| | Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06 |
| | IBEXU14ATEX1028U |
| | IBEXU14ATEX1050 |
| | IECEXIBE14.0004U |
| | IECEXIBE14.0013 |
| | TAE000013S |
| | GYJ14.1310X |
| | IECEXPTB11.0071 |
| | PTB11ATEX2019 |
| | 16-AV4BO-245X |
| | P4610581_1 |
| | 24-01-100099/E24-01-102546/NB10 |
| | LMP 21.0017 - CAIXA DE JUNÇÃO KLIPPON TB - KTB MH QL FS |
| | CERTIFICADO - LMP 21.0016U KLIPPON TB |
| | CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB |
| Technické údaje | EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03 |
| | CAD data – STEP |
| Specifikací zakázky | Klippon TB MH 403015 S4E3_1194930000_DE |
| | Klippon TB MH 403015 S4E3_1194930000_EN |
| | Klippon TB MH 403015 S4E3_1194930000_NL |
| Uživatelská dokumentace | Assembly guidelines - empty enclosures |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | MB OVERV. PROCESS WD DE |
| | MB KLIPPON ENCL.TECN EN |
| | MB PROCESS EN |
| | FL WIND 2012 EN |
| | FL APPL PROCESS EN |
| | FL SHIPBUILDING 2016 EN |
| | FL RAILWAY 2014 EN |
| | PI KLIPPON TB MH QL EN |
| | PI KLIPPON TB MH QL EN |


KTB MH 403015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



KTB MH 403015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Uzemňovací kolík

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Stejná struktura příslušenství pro novou řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Zemnicí šroub

Zemnicí šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|---------------------------|---|
| Typ | PEBZ M10 KTB S4 SET | Verze |
| Číslo objednávky | 492690000 | Klippon TB (Terminal Box), Uzemňovací kolík, Různé, Výška: 21 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248974658 | Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, |
| Množství | 1 ks | neošetřené, Stříbrná |
| Typ | PEBZ M10 KTB BR SET | Verze |
| Číslo objednávky | 492680000 | Klippon TB (Terminal Box), Uzemňovací kolík, Různé, Výška: 21 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248974641 | Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: Mosaz, neošetřené, |
| Množství | 1 ks | Stříbrná |

Průchodkové desky bez zemnicích kolíků

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Přírubové desky

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | KTB GP 403015 AB S4 | Verze |
| Číslo objednávky | 4981030000 | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 294 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN) | 4050118072013 | 117 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Materiál: |
| Množství | 1 ks | Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná |
| Typ | KTB GP 403015 CD S4 | Verze |
| Číslo objednávky | 4981040000 | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 348 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN) | 4050118071696 | 117 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vlevo, pravá, Materiál: |
| Množství | 1 ks | Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná |

KTB MH 403015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Zemnicí pás

Plně strukturovaný rozsah systémového příslušenství pro nové kryty Klippon® Kryt TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace. K dispozici jsou následující možnosti:

- Uzavírací díly
- Držáky na dokumenty
- Zemnicí kolík
- Průchodkové desky
- Instalační materiál
- Montážní desky
- Kryty proti dešti
- Rozpěrka
- Nosná lišta
- Držák typového štítku

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | PECD WIRE 6/200/D6 SET | Verze |
| Číslo objednávky | 4475490000 | Klippon TB (Terminal Box), Zemnicí pás, Šroubovací, Materiál: Ocel, |
| GTIN (EAN) | 4050118487206 | zelená / žlutá |
| Množství | 1 ks | |

Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Kryty proti dešti

Kryt proti dešti poskytuje ideální dodatečnou úroveň ochrany krytu při použití v neobvyklých klimatických oblastech, například při silném dešti nebo extrémních úrovních přímého slunečního záření.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | KTB RNHD 403015 S4E R | Verze |
| Číslo objednávky | 4314170000 | Klippon TB (Terminal Box), Kryt proti dešti, Výška: 53.4 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN) | 4050118117479 | 305 mm, Hloubka: 160.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 |
| Množství | 1 ks | (316L), elektricky leštěno, Stříbrná |

KTB MH 403015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Hloubka 7,5 mm



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | TS35X7.5 ST KTB4030 HOR | Verze |
| Číslo objednávky | 4000006723 | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 239 mm, bez slotu, Ocel, |
| GTIN (EAN) | 4050118652918 | galvanizované, pochromované |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | TS35X7.5 ST KTB4030 VER | Verze |
| Číslo objednávky | 4000006712 | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 345 mm, bez slotu, Ocel, |
| GTIN (EAN) | 4050118652857 | galvanizované, pochromované |
| Množství | 20 ks | |

Instalační materiál



Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalejší doplněk každé aplikace

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

Montážní hardwarové sady

K dispozici jsou montážní hardwarové sady pro rychlou a snadnou instalaci držáků na typové značky a dokumenty a krytů proti dešti.

Značky na konektory Sada na připevňování štítků

- **SD** je potřeba na připevnění plastového (Trafolyte) ID nebo typového štítku. Za pomoci této sady můžete připevnit ID nebo typový štítek přímo na víko krytu. Tato sada na připevňování štítků byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Pouze tato sada zajistí provoz bez úniků do krytu nebo poškození štítku.

Univerzální připevňovací sada - TPSD byla vyvinuta k poskytnutí bezpečné a rychlé instalace např. držáků typových štítků, krytů proti dešti a držáků na dokumenty. Použitím této připevňovací sady zmenšíte riziko netěsností na úplné minimum.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | SD FIXING SET | Verze |
| Číslo objednávky | 4085200000 | Klippon TB (Terminal Box), Sada na připevnění identifikačního štítku, |
| GTIN (EAN) | 4050118075472 | Výška: 12 mm, Šířka: 12 mm, Hloubka: 16.4 mm, Materiál: Nerezová |
| Množství | 1 ks | ocel, neošetřené, Stříbrná |

KTB MH 403015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | TPSD FIXING SET KTB | Verze |
| Číslo objednávky | 4052190000 | Klippon TB (Terminal Box), Sada na připevnění typového štítku, |
| GTIN (EAN) | 4050118043969 | Materiál: Nerezavějící ocel, neošetřené, Stříbrná |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | FKSC M6X8 D9/SW3 | Verze |
| Číslo objednávky | 4042600000 | Klippon TB (Terminal Box), Upevňovací šroub, Materiál: Ocel |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Množství | 50 ks | |

Průchodkové desky se zemnicími kolíky



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Přírubové desky

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | KTB GP 403015 CD S4 PE | Verze |
| Číslo objednávky | 4023330000 | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 348 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN) | 4050118404135 | 117 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vlevo, pravá, Materiál: |
| Množství | 1 ks | Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná |
| Typ | KTB GP 403015 AB S4 PE | Verze |
| Číslo objednávky | 4023320000 | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 294 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN) | 4050118403879 | 117 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Materiál: |
| Množství | 1 ks | Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná |

Nerezová ocel 1,4301



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Kryty proti dešti

Kryt proti dešti poskytuje ideální dodatečnou úroveň ochrany krytu při použití v neobvyklých klimatických oblastech, například při silném dešti nebo extrémních úrovních přímého slunečního záření.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | KTB RNHD 403015 R | Verze |
| Číslo objednávky | 4081430000 | Klippon TB (Terminal Box), Kryt proti dešti, Výška: 53.4 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN) | 4050118071962 | 305 mm, Hloubka: 160.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301, |
| Množství | 1 ks | Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná |

KTB MH 403015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Montážní desky



Montážní desky s otvory nebo bez, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | GFSC M5X10 TX20 SET | Verze |
| Číslo objednávky | 4974150000 | Klippon EB (Essential Box), Upevňovací šroub, Výška: 13.3 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | 8.5 mm, Hloubka: 8.5 mm, Materiál: Ocel, galvanizovaná, pozinkovaný |
| Množství | 1 ks | a pasivovaný, Stříbrná |

Držáky dokumentů



Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

Držáky na dokumenty

Držáky na dokumenty pro správné skladování dokumentů v krytu

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | DOHA KTB A6 S2 R | Verze |
| Číslo objednávky | 4952780000 | Klippon TB (Terminal Box), Držáky dokumentů, Nýtované, Výška: 110 |
| GTIN (EAN) | 4050118045512 | mm, Šířka: 130 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel |
| Množství | 1 ks | 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná |

KTB MH 403015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Hloubka 15 mm



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | TS35X15 ST KTB4030 VER | Verze |
| Číslo objednávky | 4000073116 | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, Šířka: 345 mm, bez slotu, Ocel, |
| GTIN (EAN) | 4064675340706 | pozinkovaný a pasivovaný |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | TS35X15 ST KTB4030 HOR | Verze |
| Číslo objednávky | 4000073115 | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, Šířka: 239 mm, bez slotu, Ocel, |
| GTIN (EAN) | 4064675340683 | pozinkovaný a pasivovaný |
| Množství | 20 ks | |

Vývodkové desky vyrobené z nerezové oceli – 6 mm

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Přírubové desky

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | KTB GP 403015 AB S4 6MM | Verze |
| Číslo objednávky | 4056430000 | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 294 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN) | 4050118093834 | 117 mm, Hloubka: 6 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Materiál: |
| Množství | 1 ks | Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná |
| Typ | KTB GP 403015 CD S4 6MM | Verze |
| Číslo objednávky | 4056440000 | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 348 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN) | 4050118095869 | 117 mm, Hloubka: 6 mm, Průchodkové desky: vlevo, pravá, Materiál: |
| Množství | 1 ks | Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná |

KTB MH 403015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

400 x 300mm



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Montážní desky

Montážní desky, s otvory nebo bez, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | KTB MOPL 4030 MSZN H | Verze |
| Číslo objednávky | 4022420000 | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, předem děrovaná, Výška: |
| GTIN (EAN) | 4050118403268 | 345 mm, Šířka: 239 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Ocelové plechy, |
| Množství | 1 ks | galvanizované, Stříbrná |
| Typ | KTB MOPL 4030 S2N H | Verze |
| Číslo objednávky | 4057690000 | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, předem děrovaná, Výška: |
| GTIN (EAN) | 4050118049350 | 345 mm, Šířka: 239 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel |
| Množství | 1 ks | 1.4301 (304), neošetřené, Stříbrná |
| Typ | KTB MOPL 4030 MSZN | Verze |
| Číslo objednávky | 4093980000 | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, Výška: 345 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN) | 4050118028584 | 239 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Ocelové plechy, galvanizované, |
| Množství | 1 ks | Stříbrná |
| Typ | KTB MOPL 4030 S2N | Verze |
| Číslo objednávky | 4093850000 | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, Výška: 345 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN) | 4050118028454 | 239 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), |
| Množství | 1 ks | neošetřené, Stříbrná |

Držák typového štítku



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Držáky výrobních štítků

K dispozici je celá řada držáků štítků pro dobrou viditelnost označení, další štítky podle potřeby.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R | Verze |
| Číslo objednávky | 4057640000 | Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované, Výška: |
| GTIN (EAN) | 4050118070354 | 25 mm, Šířka: 141 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel |
| Množství | 1 ks | 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná |
| Typ | TPSDHA KTB 130X50 S2 R | Verze |
| Číslo objednávky | 4083450000 | Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované, Výška: |
| GTIN (EAN) | 4050118073621 | 50 mm, Šířka: 171 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel |
| Množství | 1 ks | 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná |

KTB MH 403015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| Typ | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R | Verze |
|------------------|---------------------------|---|
| Číslo objednávky | 479320000 | Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované, Výška: |
| GTIN (EAN) | 4050118070101 | 70 mm, Šířka: 70 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel |
| Množství | 1 ks | 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná |