

## KTB FS 765015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich

Řada krytů Klippon® TB poskytuje vynikající provozní vlastnosti, i při těch nejobtížnějších vlivech prostředí. Navíc je v souladu s přísnějšími požadavky pro prostředí s nebezpečím výbuchu v průmyslu zpracování nebo výroby energie. Řada krytů Klippon® TB FS nabízí další vylepšení produktové řady, která již úspěšně vede na trhu.

Řada krytů Klippon® TB FS nabízí tyto výhody:

- K dispozici ve 12 velikostech a 3 standardních hloubkách
- Vybaveno až 4 průchodkovými deskami
- Těsnění krytů je chráněno proti kompresi
- Zámek víka mimo utěsněnou zónu
- Vylepšený teplotní výkon
- Stupeň krytí IP 66/IP 67
- Uzemňovací šroub připojený k víku a základně krytu
- Připájené montážní podstavce

## Všeobecné objednací údaje

|                 |  |
|-----------------|--|
| Verze           | Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 762 mm, Šířka: 508 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná |
| Objednací číslo | <a href="#">1196530000</a>   |
| Typ             | KTB FS 765015 S4E3   |
| GTIN (EAN)      | 4032248979073  |
| Množství        | 1 ks   |

## KTB FS 765015 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

|                            |          |                            |            |
|----------------------------|----------|----------------------------|------------|
| Hloubka                    | 150 mm   | Hloubka (v palcích)        | 5,905 inch |
| Výška                      | 762 mm   | Výška (v palcích)          | 30 inch    |
| Šířka                      | 508 mm   | Šířka (v palcích)          | 20 inch    |
| Rozměr při montáži – výška | 508 mm   | Rozměr při montáži – šířka | 564 mm     |
| Čistá hmotnost             | 20 500 g |                            |            |

### Teploty

|                  |                                     |   |
|------------------|-------------------------------------|---|
| Provozní teplota | Poznámka: pokojová teplota (servis) | Limitováno na ochranu IP66 při použití v teplotách vyšších 105°C. |
| -60 °C...135 °C  |                                     |   |

### Kabelové průchodky, levá strana

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 58 | M16 | 32 |
| M20 | 26 | M25 | 12 |
| M32 | 10 | M40 | 8  |
| M50 | 6  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

### Kabelové průchodky, nahoře/dole

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 42 | M16 | 24 |
| M20 | 21 | M25 | 9  |
| M32 | 7  | M40 | 6  |
| M50 | 5  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

### Kabelové průchodky, pravá strana

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 58 | M16 | 32 |
| M20 | 26 | M25 | 12 |
| M32 | 10 | M40 | 8  |
| M50 | 6  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

### Svislá montáž

|                             |       |                 |      |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 3x67  | WDU 16 / ZDU 16 | 2x56 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 4x132 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x42 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 4x111 | WDU 6 / ZDU 6   | 3x83 |
| WDU 10 / ZDU 10             | 5x42  | WDU 16 / ZDU 16 | 4x35 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 7x82  | WDU 35 / ZDU 35 | 3x26 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 6x69  | WDU 6 / ZDU 6   | 5x52 |

## KTB FS 765015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Všeobecné informace

|                              |   |                             |  |
|------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Celkové rozměry              | 773 x 589 x 158,5   | Integrovaná upevnění        | 4, 6 nebo 9 šroubů M6<br>vnitřní závit (samice)  |
| Materiál                     | Nerezavějící ocel 1.4404<br>(316L)  | Materiál těsnění            | Silikon  |
| Max. užitečné zatížení       | 155 kg  | Montáž s přírubovou deskou  | Šrouby M6 s šestihrannou<br>drážkou 10 SW  |
| Místa využití                | Zóna rizika výbuchu, Zpracovatelský průmysl, Ropný a plynárenský průmysl, Chemický průmysl, Na moři, Na souši | Odolnost proti nárazu       | Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J  |
| Poznámka: třída ochrany      | Pokud je použito v teplotním rozsahu nad 105 °C, stupeň krytí je omezen na IP 66.                             | Provedení povrchu           | elektricky leštěno   |
| Provozní teplota, max.       | 135 °C  | Provozní teplota, min.      | -60 °C   |
| Průchodkové desky            |   | Připojení krytu             | 4 připojené montážní podstavce 11mm s otvory (2 s jednoduchou drážkou a 2 s křížovou drážkou)  |
|                              | Dolní, vlevo, pravá   | Přírubová deska             | Ano  |
| Připojení víka               | Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10  | Přístupové otevírání: šířka | 456 mm   |
| Přístupové otevírání: výška  | 710 mm  | Standardy                   | DIN EN 62208 - Standardní prázdná skříň, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 |
| Rozměry krabice              | 690 x 920 x 240   | Stupeň krytí (UL)           | Type 3, Type 4X, Type 12   |
| Stupeň krytí                 | IP66, IP67  | Tloušťka materiálu příruby  | 3 mm   |
| Tloušťka materiálu krytu     | 1,5 mm  | Umístění zemnicích šroubů   | Strana krytu C   |
| Tloušťka materiálu skříně    | 1,5 mm  | Velikost AF                 | 10 mm  |
| Útahovací moment šroubů víka | 2,5 Nm  |                             |  |
| Víko - počet šroubů          | 8   |                             |  |

## Zemnění krytů

|                      |   |
|----------------------|---|
| Země, skříň, vnitřní | Připájený M6 nerezový zemnicí kolík v těle i víku krytu., Trvalý M10 zemnicí kolík v těle krytu |
|----------------------|---|

## KTB FS 765015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Číslo certifikátů, kryt

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| DEF   Podmínky osvědčení                | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus | Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)           | DE PS261X 160412 001ISS02                   |
| Prokazování shody č. (AoC)              | DE PS261X 160309 001ISS03  | Č. certifikátu, prázdný kryt (ECAS)       | <b>21-09-25241/</b><br><b>E21-09-053807</b> |
| Č. osvědčení (ATEX)                     | KEMA10ATEX0046U  | Č. osvědčení (DNV)                        | TAE000013S                                  |
| Č. osvědčení (IECEX)                    | IECEXKEM10.0015U   | Č. osvědčení (cULus)                      | E256877                                     |
| Č. osvědčení UL 508A                    | E223801  | Č. osvědčení UL, svorkovnice              | E223792                                     |
| Č. osvědčení, UL Haz.Loc.               | E223792  | Č. osvědčení, UL Ord.Loc.                 | E243298                                     |
| Č. osvědčení, elektronický box (NEPSI)  | 2020322303003289   | Č. osvědčení, svorkovnice (AEx)           | E223792                                     |
| Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX)        | IBExU14ATEX1050  | Č. osvědčení, svorkovnice (IECEX)         | IECEXIBE14.0013                             |
| Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO)     | LMP 21.0017  | Č. osvědčení, svorkovnice (KOSHA)         | 16-AV4BO-0245X                              |
| Číslo certifikace (INMETRO)             | IEX13.0007   | Číslo certifikátu, prázdný kryt (ATEX)    | IBExU14ATEX1028 U                           |
| Číslo certifikátu, prázdný kryt (IECEX) | IECEX IBE 14.0004U   | Číslo certifikátu, prázdný kryt (INMETRO) | LMP 21.0016U                                |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002503    | ETIM 7.0    | EC002503    |
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

## Osvědčení

Schválení



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| UL File Number Search | Web UL  |
| Č. osvědčení (cULus)  | E256877 |

**KTB FS 765015 S4E3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

|   |   |
|---|---|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure</a><br><a href="#">CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure</a><br><a href="#">Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1028U</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1050</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0004U</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0013</a><br><a href="#">TAE000013S</a><br><a href="#">GYJ14.1310X</a><br><a href="#">IECEXPTB11.0071</a><br><a href="#">PTB11ATEX2019</a><br><a href="#">16-AV4BO-245X</a><br><a href="#">P4610581_1</a><br><a href="#">24-01-100099/E24-01-102546/NB10</a><br><a href="#">LMP 21.0017 - CAIXA DE JUNÇÃO KLIPPON TB - KTB MH QL FS</a><br><a href="#">CERTIFICADO - LMP 21.0016U KLIPPON TB</a><br><a href="#">CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03</a> |
| Technické údaje                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Specifikací zakázky                     | <a href="#">Klippon TB FS 765015 S4E3_1196530000_DE</a><br><a href="#">Klippon TB FS 765015 S4E3_1196530000_EN</a><br><a href="#">Klippon TB FS 765015 S4E3_1196530000_NL</a>   |
| Uživatelská dokumentace                 | <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>  |
| Katalogy                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Brožury                                 | <a href="#">MB OVERV. PROCESS WD DE</a><br><a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a><br><a href="#">MB PROCESS EN</a><br><a href="#">FL WIND 2012 EN</a><br><a href="#">FL APPL PROCESS EN</a><br><a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a><br><a href="#">FL RAILWAY 2014 EN</a><br><a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a>   |


## KTB FS 765015 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres



## Příslušenství

## Instalační materiál

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace**

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

**Montážní hardwarové sady**

K dispozici jsou montážní hardwarové sady pro rychlou a snadnou instalaci držáků na typové značky a dokumenty a krytů proti dešti.

**Značky na konektory Sada na připevňování štítků**

- **SD** je potřeba na připevnění plastového (Trafolyte) ID nebo typového štítku. Za pomoci této sady můžete připevnit ID nebo typový štítek přímo na víko krytu. Tato sada na připevňování štítků byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Pouze tato sada zajistí provoz bez úniků do krytu nebo poškození štítku.

**Univerzální připevňovací sada - TPSD** byla vyvinuta k poskytnutí bezpečné a rychlé instalace např. držáků typových štítků, krytů proti dešti a držáků na dokumenty. Použitím této připevňovací sady zmenšíte riziko netěsností na úplné minimum.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | TPSD FIXING SET KTB        | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6252190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Sada na připevnění typového štítku,        |
| GTIN (EAN)      | 4050118043969              | Materiál: Nerezavějící ocel, neošetřené, Stříbrná                     |
| Množství        | 1 ks                       |   |
| Typ             | SD FIXING SET              | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6285200000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Sada na připevnění identifikačního štítku, |
| GTIN (EAN)      | 4050118075472              | Výška: 12 mm, Šířka: 12 mm, Hloubka: 16.4 mm, Materiál: Nerezová      |
| Množství        | 1 ks                       | ocel, neošetřené, Stříbrná  |
| Typ             | FKSC M6X8 D9/SW3           | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Upevňovací šroub, Materiál: Ocel           |
| GTIN (EAN)      | 4008190058258              |   |
| Množství        | 50 ks                      |   |

## KTB FS 765015 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### 762 x 508mm



#### **Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

#### **Montážní desky**

Montážní desky, s otvory nebo bez, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | KTB MOPL 7650 S2N H        | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6257750000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, předem děrované, Výška: |
| GTIN (EAN)      | 4050118049299              | 707 mm, Šířka: 447 mm, Hloubka: 12 mm, Materiál: Nerezavějící ocel |
| Množství        | 1 ks                       | 1.4301 (304), neošetřené, Stříbrná                                 |
| Typ             | KTB MOPL 7650 S2N          | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6193900000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, Výška: 707 mm, Šířka:   |
| GTIN (EAN)      | 4050118028515              | 447 mm, Hloubka: 12 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304),  |
| Množství        | 1 ks                       | neošetřené, Stříbrná   |
| Typ             | KTB MOPL 7650 MSZN H       | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6022680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, předem děrované, Výška: |
| GTIN (EAN)      | 4050118403893              | 707 mm, Šířka: 447 mm, Hloubka: 12 mm, Materiál: Ocelové plechy,   |
| Množství        | 1 ks                       | galvanizované, Stříbrná  |
| Typ             | KTB MOPL 7650 MSZN         | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6194030000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, Výška: 707 mm, Šířka:   |
| GTIN (EAN)      | 4050118028621              | 447 mm, Hloubka: 12 mm, Materiál: Ocelové plechy, galvanizované,   |
| Množství        | 1 ks                       | Stříbrná   |

### Průchodkové desky se zemními kolíky



#### **Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

#### **Přírubové desky**

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | KTB GP 765015 AB S4 PE     | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6024040000</a> | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 502 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN)      | 4050118404371              | 117 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Materiál:     |
| Množství        | 1 ks                       | Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná                 |
| Typ             | KTB GP 765015 CD S4 PE     | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6024090000</a> | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, Výška: 345 mm, Šířka:        |
| GTIN (EAN)      | 4050118404395              | 117 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vlevo, pravá, Materiál:      |
| Množství        | 1 ks                       | Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná                 |



## KTB FS 765015 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Hloubka 7,5 mm



### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | TS35X7.5 ST KTB7650 HOR    | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6000006728</a> | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 447 mm, bez slotu, Ocel, |
| GTIN (EAN)      | 4050118653014              | pozinkovaný a pasivovaný   |
| Množství        | 20 ks                      |  |
| Typ             | TS35X7.5 ST KTB7650 VER    | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6000006717</a> | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 693 mm, bez slotu, Ocel, |
| GTIN (EAN)      | 4050118652956              | galvanizované, pochromované                                      |
| Množství        | 20 ks                      |  |

### Průchodkové desky bez zemnicích kolíků



#### Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty  
Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke  
splnění specifických požadavků každé aplikace.

#### Přírubové desky

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu  
předem sestavených prvků

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | KTB GP 765015 CD S4        | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6281240000</a> | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 345 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN)      | 4050118071894              | 117 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vlevo, pravá, Materiál:      |
| Množství        | 1 ks                       | Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná                 |
| Typ             | KTB GP 765015 AB S4        | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6281230000</a> | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 502 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN)      | 4050118071863              | 117 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Materiál:     |
| Množství        | 1 ks                       | Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná                 |

## KTB FS 765015 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nerezová ocel 1,4301



#### **Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

#### **Kryty proti dešti**

Kryt proti dešti poskytuje ideální dodatečnou úroveň ochrany krytu při použití v neobvyklých klimatických oblastech, například při silném dešti nebo extrémních úrovních přímého slunečního záření.

#### **Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | KTB RNHD 765015 R          | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">0281530000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Kryt proti dešti, Výška: 53.9 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN)      | 4050118072150              | 513 mm, Hloubka: 160.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301,      |
| Množství        | 1 ks                       | Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná                               |

### Zemnicí pás

Plně strukturovaný rozsah systémového příslušenství pro nové kryty Klippon® Kryt TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace. K dispozici jsou následující možnosti:

- Uzavírací díly
- Držáky na dokumenty
- Zemnicí kolík
- Průchodkové desky
- Instalační materiál
- Montážní desky
- Kryty proti dešti
- Rozpěrka
- Nosná lišta
- Držák typového štítku

#### **Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | PECD WIRE 6/200/D6 SET     | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">0475490000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Zemnicí pás, Šroubovací, Materiál: Ocel, |
| GTIN (EAN)      | 4050118487206              | zelená / žlutá  |
| Množství        | 1 ks                       |   |

## KTB FS 765015 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Hloubka 15 mm



### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | TS35X15 ST KTB7650 VER-C   | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6000073131</a> | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, Šířka: 693 mm, bez slotu, Ocel, |
| GTIN (EAN)      | 4064675340874              | pozinkovaný a pasivovaný  |
| Množství        | 20 ks                      |   |
| Typ             | TS35X15 ST KTB7650 HOR-C   | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6000073129</a> | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, Šířka: 433 mm, bez slotu, Ocel, |
| GTIN (EAN)      | 4064675340843              | pozinkovaný a pasivovaný  |
| Množství        | 20 ks                      |   |
| Typ             | TS35X15 ST KTB7650 VER     | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6000073130</a> | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, Šířka: 693 mm, bez slotu, Ocel, |
| GTIN (EAN)      | 4064675340867              | pozinkovaný a pasivovaný  |
| Množství        | 20 ks                      |   |
| Typ             | TS35X15 ST KTB7650 HOR     | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6000073128</a> | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, Šířka: 433 mm, bez slotu, Ocel, |
| GTIN (EAN)      | 4064675340836              | pozinkovaný a pasivovaný  |
| Množství        | 20 ks                      |   |

### Držáky dokumentů



#### Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

#### Držáky na dokumenty

Držáky na dokumenty pro správné skladování dokumentů v krytu

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | DOHA KTB A6 S2 R           | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6252780000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Držáky dokumentů, Nýtované, Výška: 110 |
| GTIN (EAN)      | 4050118045512              | mm, Šířka: 130 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel    |
| Množství        | 1 ks                       | 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná                     |
| Typ             | DOHA KTB A4 S2 R           | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6252730000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Držáky dokumentů, Nýtované, Výška: 200 |
| GTIN (EAN)      | 4050118045383              | mm, Šířka: 240 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel    |
| Množství        | 1 ks                       | 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná                     |

## KTB FS 765015 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ               | DOHA KTB A5 S2 R           | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6252750000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Držáky dokumentů, Nýtované, Výška: 150 mm, Šířka: 180 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel |
| GTIN (EAN)        | 4050118045390              | 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná  |
| Množství          | 1 ks                       |  |

## Montážní desky



Montážní desky s otvory nebo bez, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | GFSC M5X10 TX20 SET        | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Upevňovací šroub, Výška: 13.3 mm, Šířka: 8.5 mm, Hloubka: 8.5 mm, Materiál: Ocel, galvanizovaná, pozinkovaný a pasivovaný, Stříbrná |
| GTIN (EAN)        | 4050118063820              |   |
| Množství          | 1 ks                       |   |

## Uzemňovací kolík



### Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Stejná struktura příslušenství pro novou řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

### Zemnicí šroub

Zemnicí šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ               | PEBZ M10 KTB BR SET        | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6192680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Uzemňovací kolík, Různé, Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: Mosaz, neošetřené, Stříbrná                    |
| GTIN (EAN)        | 4032248974641              |  |
| Množství          | 1 ks                       |  |
| Typ               | PEBZ M10 KTB S4 SET        | Verze  |
| Objednávací číslo | <a href="#">6192690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Uzemňovací kolík, Různé, Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, neošetřené, Stříbrná |
| GTIN (EAN)        | 4032248974658              |  |
| Množství          | 1 ks                       |  |

## KTB FS 765015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Držák typového štítku



### Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

### Držáky výrobních štítků

K dispozici je celá řada držáků štítků pro dobrou viditelnost označení, další štítky podle potřeby.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | TPSDHA KTB 130X50 S2 R     | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6283450000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované, Výška: |
| GTIN (EAN)      | 4050118073621              | 50 mm, Šířka: 171 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel   |
| Množství        | 1 ks                       | 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná                         |
| Typ             | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R    | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6257640000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované, Výška: |
| GTIN (EAN)      | 4050118070354              | 25 mm, Šířka: 141 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel   |
| Množství        | 1 ks                       | 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná                         |
| Typ             | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R    | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6279320000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované, Výška: |
| GTIN (EAN)      | 4050118070101              | 70 mm, Šířka: 70 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel      |
| Množství        | 1 ks                       | 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná                         |

## Vývodkové desky vyrobené z nerezové oceli – 6 mm



### Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

### Přírubové desky

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | KTB GP 765015 AB S4 6MM    | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6256660000</a> | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 502 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN)      | 4050118093988              | 117 mm, Hloubka: 6 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Materiál:     |
| Množství        | 1 ks                       | Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná                 |
| Typ             | KTB GP 765015 CD S4 6MM    | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6256670000</a> | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 345 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN)      | 4050118093995              | 117 mm, Hloubka: 6 mm, Průchodkové desky: vlevo, pravá, Materiál:      |
| Množství        | 1 ks                       | Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná                 |

## KTB FS 765015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

**Kryty proti dešti**

Kryt proti dešti poskytuje ideální dodatečnou úroveň ochrany krytu při použití v neobvyklých klimatických oblastech, například při silném dešti nebo extrémních úrovních přímého slunečního záření.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                           |   |
|-----------------|---------------------------|---|
| Typ             | KTB RNHD 765015 S4E R     | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">314290000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Kryt proti dešti, Výška: 53.9 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN)      | 4050118117288             | 513 mm, Hloubka: 160.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404       |
| Množství        | 1 ks                      | (316L), elektricky leštěno, Stříbrná                                |