

## KTB FS 765020 S4E2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich

Řada krytů Klippon® TB poskytuje vynikající provozní vlastnosti, i při těch nejobtížnějších vlivech prostředí. Navíc je v souladu s přísnějšími požadavky pro prostředí s nebezpečím výbuchu v průmyslu zpracování nebo výroby energie. Řada krytů Klippon® TB FS nabízí další vylepšení produktové řady, která již úspěšně vede na trhu.

Řada krytů Klippon® TB FS nabízí tyto výhody:

- K dispozici ve 12 velikostech a 3 standardních hloubkách
- Vybaveno až 4 průchodkovými deskami
- Těsnění krytů je chráněno proti kompresi
- Zámek víka mimo utěsněnou zónu
- Vylepšený teplotní výkon
- Stupeň krytí IP 66/IP 67
- Uzemňovací šroub připojený k víku a základně krytu
- Připájené montážní podstavce

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 762 mm, Šířka: 508 mm, Hloubka: 200 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
Objednací číslo	<a href="#">1196570000</a>
Typ	KTB FS 765020 S4E2
GTIN (EAN)	4032248978892
Množství	1 ks

## KTB FS 765020 S4E2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	200 mm	Hloubka (v palcích)	7,874 inch
Výška	762 mm	Výška (v palcích)	30 inch
Šířka	508 mm	Šířka (v palcích)	20 inch
Rozměr při montáži – výška	508 mm	Rozměr při montáži – šířka	534 mm
Čistá hmotnost	17 820 g		

### Teploty

Provozní teplota	Poznámka: pokojová teplota (servis)	Limitováno na ochranu IP66 při použití v teplotách vyšších 105°C.
-60 °C...135 °C		

### Kabelové průchodky, levá strana

M12	96	M16	64
M20	40	M25	34
M32	18	M40	14
M50	6	M63	6
M75	4		

### Kabelové průchodky, nahoře/dole

M12	70	M16	48
M20	32	M25	26
M32	14	M40	12
M50	5	M63	4
M75	3		

### Kabelové průchodky, pravá strana

M12	96	M16	64
M20	40	M25	34
M32	18	M40	14
M50	6	M63	6
M75	4		

### Svislá montáž

WDU 10 / ZDU 10	3x67	WDU 16 / ZDU 16	2x56
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	4x132	WDU 35 / ZDU 35	2x42
WDU 4 / ZDU 4	4x111	WDU 6 / ZDU 6	3x83
WDU 10 / ZDU 10	5x42	WDU 16 / ZDU 16	4x35
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	7x82	WDU 35 / ZDU 35	3x26
WDU 4 / ZDU 4	6x69	WDU 6 / ZDU 6	5x52

## KTB FS 765020 S4E2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Všeobecné informace

Celkové rozměry	784 x 559 x 208,5	Integrovaná upevnění	4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)	Materiál těsnění	Silikon
Max. užitečné zatížení	155 kg	Montáž s přírubovou deskou	Šrouby M6 s šestihrannou drážkou 10 SW
Místa využití	Zóna rizika výbuchu, Zpracovatelský průmysl, Ropný a plynárenský průmysl, Chemický průmysl, Na moři, Na souši	Odolnost proti nárazu	Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Poznámka: třída ochrany	Pokud je použito v teplotním rozsahu nad 105 °C, stupeň krytí je omezen na IP 66.	Provedení povrchu	elektricky leštěno
Provozní teplota, max.	135 °C	Provozní teplota, min.	-60 °C
Průchodkové desky		Připojení krytu	4 připojené montážní podstavce 11mm s otvory (2 s jednoduchou drážkou a 2 s křížovou drážkou)
	Dolní, vrchol	Přírubová deska	Ano
Připojení víka	Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10	Přístupové otevírání: šířka	456 mm
Přístupové otevírání: výška	710 mm	Standardy	DIN EN 62208 - Standardní prázdná skříň, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Rozměry krabice	690 x 920 x 290	Stupeň krytí (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Stupeň krytí	IP66, IP67	Tloušťka materiálu příruby	3 mm
Tloušťka materiálu krytu	1,5 mm	Umístění zemnicích šroubů	Strana krytu C
Tloušťka materiálu skříně	1,5 mm	Velikost AF	10 mm
Útahovací moment šroubů víka	2,5 Nm		
Víko - počet šroubů	8		

## Zemnění krytů

Země, skříň, vnitřní	Připájený M6 nerezový zemnicí kolík v těle i víku krytu., Trvalý M10 zemnicí kolík v těle krytu
----------------------	---

## KTB FS 765020 S4E2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Číslo certifikátů, kryt

DEF   Podmínky osvědčení	ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus	Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)	DE PS261X 160412 001ISS02
Prokazování shody č. (AoC)	DE PS261X 160309 001ISS03	Č. certifikátu, prázdný kryt (ECAS)	<b>21-09-25241/ E21-09-053807</b>
Č. osvědčení (ATEX)	KEMA10ATEX0048	Č. osvědčení (DNV)	TAE000013S
Č. osvědčení (IECEX)	IECEXKEM10.0015U	Č. osvědčení (cULus)	E256877
Č. osvědčení UL 508A	E223801	Č. osvědčení UL, svorkovnice	E223792
Č. osvědčení, UL Haz.Loc.	E223792	Č. osvědčení, UL Ord.Loc.	E243298
Č. osvědčení, elektronický box (NEPSI)	2020322303003289	Č. osvědčení, svorkovnice (AEx)	E223792
Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX)	IBExU14ATEX1050	Č. osvědčení, svorkovnice (IECEX)	IECEXIBE14.0013
Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO)	LMP 21.0017	Č. osvědčení, svorkovnice (KOSHA)	16-AV4BO-0245X
Číslo certifikace (INMETRO)	IEX17.0021	Číslo certifikátu, prázdný kryt (ATEX)	IBExU14ATEX1028 U
Číslo certifikátu, prázdný kryt (IECEX)	IECEX IBE 14.0004U	Číslo certifikátu, prázdný kryt (INMETRO)	LMP 21.0016U

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-02
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

## Osvědčení

Schválení



UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E256877

## Technické údaje

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure</a>
	<a href="#">CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure</a>
	<a href="#">Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06</a>
	<a href="#">IBEXU14ATEX1028U</a>
	<a href="#">IBEXU14ATEX1050</a>
	<a href="#">IECEXIBE14.0004U</a>
	<a href="#">IECEXIBE14.0013</a>
	<a href="#">TAE000013S</a>
	<a href="#">GYJ14.1310X</a>
	<a href="#">IECEXPTB11.0071</a>
	<a href="#">PTB11ATEX2019</a>
	<a href="#">16-AV4BO-245X</a>
	<a href="#">P4610581_1</a>
	<a href="#">24-01-100099/E24-01-102546/NB10</a>
	<a href="#">LMP 21.0017 - CAIXA DE JUNÇÃO KLIPPON TB - KTB MH QL FS</a>
Technické údaje	<a href="#">CERTIFICADO - LMP 21.0016U KLIPPON TB</a>
	<a href="#">CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB</a>
	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03</a>
	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Specifikací zakázky	<a href="#">Klippon TB FS 765020 S4E2_1196570000_DE</a>
	<a href="#">Klippon TB FS 765020 S4E2_1196570000_EN</a>
	<a href="#">Klippon TB FS 765020 S4E2_1196570000_NL</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">MB OVERV. PROCESS WD DE</a>
	<a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a>
	<a href="#">MB PROCESS EN</a>
	<a href="#">FL WIND 2012 EN</a>
	<a href="#">FL APPL PROCESS EN</a>
	<a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a>
	<a href="#">FL RAILWAY 2014 EN</a>
	<a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a>


## KTB FS 765020 S4E2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres



## KTB FS 765020 S4E2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Průchodkové desky bez zemnicích kolíků



#### **Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

#### **Přírubové desky**

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KTB GP 765020 AB S4	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6281250000</a>	Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 498 mm, Šířka: 167 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Materiál:
GTIN (EAN)	4050118071924	Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná
Množství	1 ks	

### Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)



#### **Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

#### **Kryty proti dešti**

Kryt proti dešti poskytuje ideální dodatečnou úroveň ochrany krytu při použití v neobvyklých klimatických oblastech, například při silném dešti nebo extrémních úrovních přímého slunečního záření.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KTB RNHD 765020 S4E R	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6314300000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Kryt proti dešti, Výška: 55.9 mm, Šířka: 513 mm, Hloubka: 211.2 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná
GTIN (EAN)	4050118117257	
Množství	1 ks	

## KTB FS 765020 S4E2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nerezová ocel 1,4301



#### Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

#### Kryty proti dešti

Kryt proti dešti poskytuje ideální dodatečnou úroveň ochrany krytu při použití v neobvyklých klimatických oblastech, například při silném dešti nebo extrémních úrovních přímého slunečního záření.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KTB RNHD 765020 R	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6281540000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Kryt proti dešti, Výška: 55.9 mm, Šířka:
GTIN (EAN)	4050118072181	513 mm, Hloubka: 211.2 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301,
Množství	1 ks	Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná

### Hloubka 15 mm



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	TS35X15 ST KTB7650 VER	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6000073130</a>	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, Šířka: 693 mm, bez slotu, Ocel,
GTIN (EAN)	4064675340867	pozinkovaný a pasivovaný
Množství	20 ks	
Typ	TS35X15 ST KTB7650 HOR	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6000073128</a>	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, Šířka: 433 mm, bez slotu, Ocel,
GTIN (EAN)	4064675340836	pozinkovaný a pasivovaný
Množství	20 ks	
Typ	TS35X15 ST KTB7650 HOR-C	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6000073129</a>	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, Šířka: 433 mm, bez slotu, Ocel,
GTIN (EAN)	4064675340843	pozinkovaný a pasivovaný
Množství	20 ks	
Typ	TS35X15 ST KTB7650 VER-C	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6000073131</a>	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, Šířka: 693 mm, bez slotu, Ocel,
GTIN (EAN)	4064675340874	pozinkovaný a pasivovaný
Množství	20 ks	



## KTB FS 765020 S4E2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Vývodkové desky vyrobené z nerezové oceli – 6 mm



#### **Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

#### **Přírubové desky**

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KTB GP 765020 AB S4 6MM	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6256680000</a>	Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 498 mm, Šířka:
GTIN (EAN)	4050118094008	167 mm, Hloubka: 6 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Materiál:
Množství	1 ks	Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná

### Držák typového štítku



#### **Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

#### **Držáky výrobních štítků**

K dispozici je celá řada držáků štítků pro dobrou viditelnost označení, další štítky podle potřeby.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	TPSDHA KTB 100X25 S2 2R	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6257640000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované, Výška:
GTIN (EAN)	4050118070354	25 mm, Šířka: 141 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel
Množství	1 ks	1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná
Typ	TPSDHA KTB 130X50 S2 R	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6283450000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované, Výška:
GTIN (EAN)	4050118073621	50 mm, Šířka: 171 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel
Množství	1 ks	1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná
Typ	TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6279320000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované, Výška:
GTIN (EAN)	4050118070101	70 mm, Šířka: 70 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel
Množství	1 ks	1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná

## KTB FS 765020 S4E2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## 762 x 508mm

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

**Montážní desky**

Montážní desky, s otvory nebo bez, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KTB MOPL 7650 MSZN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6194030000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, Výška: 707 mm, Šířka: 447 mm, Hloubka: 12 mm, Materiál: Ocelové plechy, galvanizované, Stříbrná
GTIN (EAN)	4050118028621	
Množství	1 ks	
Typ	KTB MOPL 7650 MSZN H	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6022680000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, předem děrované, Výška: 707 mm, Šířka: 447 mm, Hloubka: 12 mm, Materiál: Ocelové plechy, galvanizované, Stříbrná
GTIN (EAN)	4050118403893	
Množství	1 ks	
Typ	KTB MOPL 7650 S2N	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6193900000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, Výška: 707 mm, Šířka: 447 mm, Hloubka: 12 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), neošetřené, Stříbrná
GTIN (EAN)	4050118028515	
Množství	1 ks	
Typ	KTB MOPL 7650 S2N H	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6257750000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, předem děrované, Výška: 707 mm, Šířka: 447 mm, Hloubka: 12 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), neošetřené, Stříbrná
GTIN (EAN)	4050118049299	
Množství	1 ks	

## Hloubka 7,5 mm



## Všeobecné objednací údaje

Typ	TS35X7.5 ST KTB7650 VER	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6000006717</a>	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 693 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované
GTIN (EAN)	4050118652956	
Množství	20 ks	
Typ	TS35X7.5 ST KTB7650 HOR	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6000006728</a>	Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 447 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
GTIN (EAN)	4050118653014	
Množství	20 ks	

## KTB FS 765020 S4E2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Uzemňovací kolík



#### **Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Stejná struktura příslušenství pro novou řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

#### **Zemní šroub**

Zemní šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	PEBZ M10 KTB BR SET	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6192680000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Uzemňovací kolík, Různé, Výška: 21 mm,
GTIN (EAN)	4032248974641	Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: Mosaz, neošetřené,
Množství	1 ks	Stříbrná
Typ	PEBZ M10 KTB S4 SET	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6192690000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Uzemňovací kolík, Různé, Výška: 21 mm,
GTIN (EAN)	4032248974658	Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404,
Množství	1 ks	neošetřené, Stříbrná

### Zemní pás

Plně strukturovaný rozsah systémového příslušenství pro nové kryty Klippon® Kryt TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace. K dispozici jsou následující možnosti:

- Uzavírací díly
- Držáky na dokumenty
- Zemní kolík
- Průchodkové desky
- Instalační materiál
- Montážní desky
- Kryty proti dešti
- Rozpěrka
- Nosná lišta
- Držák typového štítku

### Všeobecné objednací údaje

Typ	PECD WIRE 6/200/D6 SET	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6475490000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Zemní pás, Šroubovací, Materiál: Ocel,
GTIN (EAN)	4050118487206	zelená / žlutá
Množství	1 ks	

## KTB FS 765020 S4E2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Montážní desky



Montážní desky s otvory nebo bez, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	GFSC M5X10 TX20 SET	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6274150000</a>	Klippon EB (Essential Box), Upevňovací šroub, Výška: 13.3 mm, Šířka:
GTIN (EAN)	4050118063820	8.5 mm, Hloubka: 8.5 mm, Materiál: Ocel, galvanizovaná, pozinkovaný
Množství	1 ks	a pasivovaný, Stříbrná

## Průchodkové desky se zemnicími kolíky

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

**Přírubové desky**

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KTB GP 765020 AB S4 PE	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6024100000</a>	Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 498 mm, Šířka:
GTIN (EAN)	4050118404531	167 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Materiál:
Množství	1 ks	Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná

## Příslušenství

## Instalační materiál

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace**

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

**Montážní hardwarové sady**

K dispozici jsou montážní hardwarové sady pro rychlou a snadnou instalaci držáků na typové značky a dokumenty a krytů proti dešti.

**Značky na konektory Sada na připevňování štítků**

- **SD** je potřeba na připevnění plastového (Trafolyte) ID nebo typového štítku. Za pomoci této sady můžete připevnit ID nebo typový štítek přímo na víko krytu. Tato sada na připevňování štítků byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Pouze tato sada zajistí provoz bez úniků do krytu nebo poškození štítku.

**Univerzální připevňovací sada - TPSD** byla vyvinuta k poskytnutí bezpečné a rychlé instalace např. držáků typových štítků, krytů proti dešti a držáků na dokumenty. Použitím této připevňovací sady zmenšíte riziko netěsností na úplné minimum.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SD FIXING SET	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6285200000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Sada na připevnění identifikačního štítku,
GTIN (EAN)	4050118075472	Výška: 12 mm, Šířka: 12 mm, Hloubka: 16.4 mm, Materiál: Nerezová
Množství	1 ks	ocel, neošetřené, Stříbrná
Typ	FKSC M6X8 D9/SW3	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6642600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Upevňovací šroub, Materiál: Ocel
GTIN (EAN)	4008190058258	
Množství	50 ks	
Typ	TPSD FIXING SET KTB	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6252190000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Sada na připevnění typového štítku,
GTIN (EAN)	4050118043969	Materiál: Nerezavějící ocel, neošetřené, Stříbrná
Množství	1 ks	

## KTB FS 765020 S4E2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Držáky dokumentů

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace**

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

**Držáky na dokumenty**

Držáky na dokumenty pro správné skladování dokumentů v krytu

## Všeobecné objednací údaje

Typ	DOHA KTB A4 S2 R	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6252730000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Držáky dokumentů, Nýtované, Výška: 200
GTIN (EAN)	4050118045383	mm, Šířka: 240 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel
Množství	1 ks	1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná
Typ	DOHA KTB A6 S2 R	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6252780000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Držáky dokumentů, Nýtované, Výška: 110
GTIN (EAN)	4050118045512	mm, Šířka: 130 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel
Množství	1 ks	1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná
Typ	DOHA KTB A5 S2 R	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6252750000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Držáky dokumentů, Nýtované, Výška: 150
GTIN (EAN)	4050118045390	mm, Šířka: 180 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel
Množství	1 ks	1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná