

KTB QL 262615 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich

Řada krytů Klippon® TB poskytuje vynikající provozní vlastnosti, i při těch nejobtížnějších vlivech prostředí. Navíc je v souladu s přísnějšími požadavky pro prostředí s nebezpečím výbuchu v průmyslu zpracování nebo výroby energie. Řada krytů Klippon® TB QL nabízí další vylepšení produktové řady, která již úspěšně vede na trhu.

Řada krytů Klippon® TB QL nabízí tyto výhody:

- K dispozici ve 12 velikostech a 3 standardních hloubkách
- Vybaveno až 4 průchodkovými deskami
- Těsnění krytů je chráněno proti kompresi
- Rychle uzavírací víko se standardní drážkou
- Vylepšený tepelní výkon
- Krytí IP 66
- Uzemňovací šroub připojený k víku a základně krytu
- Připojené montážní podstavce
- Mezinárodní certifikace

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 260 mm, Šířka: 260 mm, Hloubka: 150 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná |
| Objednací číslo | 1199900000 |
| Typ | KTB QL 262615 S4E0 |
| GTIN (EAN) | 4032248982790 |
| Množství | 1 ks |

KTB QL 262615 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| Hloubka | 150 mm | Hloubka (v palcích) | 5,905 inch |
| Výška | 260 mm | Výška (v palcích) | 10,236 inch |
| Šířka | 260 mm | Šířka (v palcích) | 10,236 inch |
| Rozměr při montáži – výška | 170 mm | Rozměr při montáži – šířka | 286 mm |
| Čistá hmotnost | 5 615 g | | |

Teploty

| | | |
|------------------|-------------------------------------|---|
| Provozní teplota | Poznámka: pokojová teplota (servis) | Limitováno na ochranu IP66 při použití v teplotách vyšších 105°C. |
| -60 °C...135 °C | | |

Kabelové průchodky, levá strana

| | | | |
|-----|----|-----|---|
| M12 | 15 | M16 | 8 |
| M20 | 7 | M25 | 3 |
| M32 | 2 | M40 | 2 |
| M50 | 2 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

Kabelové průchodky, nahoře/dole

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 20 | M16 | 11 |
| M20 | 9 | M25 | 4 |
| M32 | 3 | M40 | 3 |
| M50 | 2 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

Kabelové průchodky, pravá strana

| | | | |
|-----|----|-----|---|
| M12 | 15 | M16 | 8 |
| M20 | 7 | M25 | 3 |
| M32 | 2 | M40 | 2 |
| M50 | 2 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

Svislá montáž

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x18 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x15 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x35 | WDU 4 / ZDU 4 | 1x30 |
| WDU 6 / ZDU 6 | 1x22 | WDU 10 / ZDU 10 | 1x17 |
| WDU 16 / ZDU 16 | 1x14 | WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x34 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x29 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x22 |

KTB QL 262615 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Všeobecné informace

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| Celkové rozměry | 260 x 311 x 160 | Integrovaná upevnění | 4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice) |
| Materiál | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L) | Materiál těsnění | Silikon |
| Max. užitečné zatížení | 27 kg | Místa využití | Zóna rizika výbuchu, Zpracovatelský průmysl, Ropný a plynárenský průmysl, Chemický průmysl, Na moři, Na souši |
| Odolnost proti nárazu | Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J | Poznámka: třída ochrany | Pokud je použito v teplotním rozsahu nad 105 °C, stupeň krytí je omezen na IP 66. |
| Provedení povrchu | elektricky leštěno | Provozní teplota, max. | 135 °C |
| Provozní teplota, min. | -60 °C | Připojení krytu | 4 připájené montážní podstavce 11mm s otvory (2 s jednoduchou drážkou a 2 s křížovou drážkou) |
| Připojení víka | Příchytka na čtvrt otáčky s vložkou s drážkou | Přírubová deska | Ne |
| Přístupové otevírání: výška | 207 mm | Přístupové otevírání: šířka | 201 mm |
| Rozměry krabice | 320 x 455 x 240 | Standardy | DIN EN 62208 - Standardní prázdná skříň, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 |
| Stupeň krytí | IP66 | Stupeň krytí (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Tloušťka materiálu krytu | 1,5 mm | Tloušťka materiálu skříně | 1,5 mm |
| Umístění zemních šroubů | Strana krytu C | Víko - úhel otevření | 130 ° |

Zemnění krytů

| | |
|----------------------|--|
| Země, skříň, vnitřní | Připájený M6 nerezový zemnicí kolík v těle i víku krytu. |
|----------------------|--|

Číslo certifikátů, kryt

| | | | |
|---|--|---|------------------------------|
| DEF Podmínky osvědčení | ATEX, CCoE, DNV, IECEx, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus | Prohlášení o shodě č. (DoC LVD) | DE PS261X 160412 001ISS02 |
| Prokazování shody č. (AoC) | DE PS261X 160309 001ISS03 | Č. certifikace (CCOE) | P461058_1 |
| Č. certifikátu, prázdný kryt (ECAS) | 21-09-25241/ E21-09-053807 | Č. osvědčení (ATEX) | KEMA10ATEX0046U |
| Č. osvědčení (DNV) | TAE000013S | Č. osvědčení (IECEX) | IECEXKEM10.0019 |
| Č. osvědčení (cULus) | E243298 | Č. osvědčení UL 508A | E223801 |
| Č. osvědčení UL, svorkovnice | E223792 | Č. osvědčení, UL Haz.Loc. | E223792 |
| Č. osvědčení, UL Ord.Loc. | E243298 | Č. osvědčení, elektronický box (NEPSI) | 2020322303003289 |
| Č. osvědčení, svorkovnice (AEx) | E223792 | Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX) | IBExU14ATEX1050 |
| Č. osvědčení, svorkovnice (IECEX) | IECEXIBE14.0013 | Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO) | LMP 21.0017 |
| Č. osvědčení, svorkovnice (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X | Číslo certifikace (INMETRO) | IEX17.0020U |
| Číslo certifikátu, prázdný kryt (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U | Číslo certifikátu, prázdný kryt (IECEX) | IECEX IBE 14.0004U |
| Číslo certifikátu, prázdný kryt (INMETRO) | LMP 21.0016U | | |

KTB QL 262615 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002503 | ETIM 7.0 | EC002503 |
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|---------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E243298 |

KTB QL 262615 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení


| | |
|---|---|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06 IBEXU14ATEX1028U IBEXU14ATEX1050 IECEXIBE14.0004U IECEXIBE14.0013 TAE000013S GYJ14.1310X IECEXPTB11.0071 PTB11ATEX2019 16-AV4BO-245X P4610581_1 24-01-100099/E24-01-102546/NB10 LMP 21.0017 - CAIXA DE JUNÇÃO KLIPPON TB - KTB MH QL FS CERTIFICADO - LMP 21.0016U KLIPPON TB CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03 DoM Railway applications - Fire protection on railway vehicles |
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Specifikací zakázky | Klippon TB QL 262615 S4E0_1199900000_DE Klippon TB QL 262615 S4E0_1199900000_EN Klippon TB QL 262615 S4E0_1199900000_NL |
| Uživatelská dokumentace | Assembly guidelines - empty enclosures |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | MB OVERV. PROCESS WD DE MB KLIPPON ENCL.TECN EN MB PROCESS EN FL WIND 2012 EN FL APPL PROCESS EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL RAILWAY 2014 EN PI KLIPPON TB MH QL EN |

KTB QL 262615 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



KTB QL 262615 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

260 x 260mm



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Montážní desky

Montážní desky, s otvory nebo bez, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | KTB MOPL 2626 S2N | Verze |
| Objednací číslo | 6193820000 | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, Výška: 205 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN) | 4050118028423 | 199 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), |
| Množství | 1 ks | neošetřené, Stříbrná |
| Typ | KTB MOPL 2626 S2N H | Verze |
| Objednací číslo | 6257660000 | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, předem děrované, Výška: |
| GTIN (EAN) | 4050118049084 | 205 mm, Šířka: 199 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel |
| Množství | 1 ks | 1.4301 (304), neošetřené, Stříbrná |
| Typ | KTB MOPL 2626 MSZN | Verze |
| Objednací číslo | 6193950000 | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, Výška: 205 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN) | 4050118028119 | 199 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Ocelové plechy, galvanizované, |
| Množství | 1 ks | Stříbrná |
| Typ | KTB MOPL 2626 MSZN H | Verze |
| Objednací číslo | 6022060000 | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, předem děrované, Výška: |
| GTIN (EAN) | 4050118403503 | 205 mm, Šířka: 199 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Ocelové plechy, |
| Množství | 1 ks | galvanizované, Stříbrná |

Nerezová ocel 1,4301



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Kryty proti dešti

Kryt proti dešti poskytuje ideální dodatečnou úroveň ochrany krytu při použití v neobvyklých klimatických oblastech, například při silném dešti nebo extrémních úrovních přímého slunečního záření.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | KTB RNHD 262615 R | Verze |
| Objednací číslo | 6281370000 | Klippon TB (Terminal Box), Kryt proti dešti, Výška: 53.9 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN) | 4050118072136 | 265 mm, Hloubka: 160.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301, |
| Množství | 1 ks | Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná |

KTB QL 262615 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Zemnicí pás

Plně strukturovaný rozsah systémového příslušenství pro nové kryty Klippon®. Kryt TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace. K dispozici jsou následující možnosti:

- Uzavírací díly
- Držáky na dokumenty
- Zemnicí kolík
- Průchodkové desky
- Instalační materiál
- Montážní desky
- Kryty proti dešti
- Rozpěrka
- Nosná lišta
- Držák typového štítku

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | PECD WIRE 6/200/D6 SET | Verze |
| Objednací číslo | 6475490000 | Klippon TB (Terminal Box), Zemnicí pás, Šroubovací, Materiál: Ocel, |
| GTIN (EAN) | 4050118487206 | zelená / žlutá |
| Množství | 1 ks | |

Hloubka 7,5 mm



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | TS35X7.5 ST KTB2626 VER | Verze |
| Objednací číslo | 6000006709 | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 205 mm, bez slotu, Ocel, |
| GTIN (EAN) | 4050118652826 | pozinkovaný a pasivovaný |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | TS35X7.5 ST KTB3526 HOR | Verze |
| Objednací číslo | 6000006721 | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 199 mm, bez slotu, Ocel, |
| GTIN (EAN) | 4050118652895 | galvanizované, pochromované |
| Množství | 20 ks | |

KTB QL 262615 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Uzavírací prvky



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Těsnící systémy

K dispozici je několik systémů uzavírání pro bezpečné a řádné utěsnění krabic K dispozici jsou visací zámky pro kryty Klippon® TB MH a řada zámkových vložek pro kryty Klippon® TB QL.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | KTB QLL S2 DB3 | Verze |
| Objednací číslo | 6191590000 | Klippon TB (Terminal Box), Uzavírací prvek, Materiál: Nerezavějící ocel |
| GTIN (EAN) | 4050118134285 | 1.4301, neošetřené, Stříbrná |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | KTB QLL S2 SLS | Verze |
| Objednací číslo | 6191600000 | Klippon TB (Terminal Box), Uzavírací prvek, Materiál: Nerezavějící ocel |
| GTIN (EAN) | 4050118137989 | 1.4301, neošetřené, Stříbrná |
| Množství | 10 ks | |
| Typ | KTB QLH S4 SLS | Verze |
| Objednací číslo | 6191610000 | Klippon TB (Terminal Box), Uzavírací prvek, Materiál: Nerezavějící ocel |
| GTIN (EAN) | 4050118137965 | 1.4404, neošetřené, Stříbrná |
| Množství | 50 ks | |

Držák typového štítku



Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Držáky výrobních štítků

K dispozici je celá řada držáků štítků pro dobrou viditelnost označení, další štítky podle potřeby.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R | Verze |
| Objednací číslo | 6279320000 | Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované, Výška: |
| GTIN (EAN) | 4050118070101 | 70 mm, Šířka: 70 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel |
| Množství | 1 ks | 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná |
| Typ | TPSDHA KTB 130X50 S2 R | Verze |
| Objednací číslo | 6283450000 | Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované, Výška: |
| GTIN (EAN) | 4050118073621 | 50 mm, Šířka: 171 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel |
| Množství | 1 ks | 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná |

KTB QL 262615 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R | Verze |
| Objednávací číslo | 6257640000 | Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované, Výška: |
| GTIN (EAN) | 4050118070354 | 25 mm, Šířka: 141 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel |
| Množství | 1 ks | 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná |

Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Kryt proti dešti

Kryt proti dešti poskytuje ideální dodatečnou úroveň ochrany krytu při použití v neobvyklých klimatických oblastech, například při silném dešti nebo extrémních úrovních přímého slunečního záření.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ | KTB RNHD 262615 S4E R | Verze |
| Objednávací číslo | 6314100000 | Klippon TB (Terminal Box), Kryt proti dešti, Výška: 53.9 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN) | 4050118117455 | 265 mm, Hloubka: 160.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 |
| Množství | 1 ks | (316L), elektricky leštěno, Stříbrná |

Montážní desky



Montážní desky s otvory nebo bez, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|--|
| Typ | GFSC M5X10 TX20 SET | Verze |
| Objednávací číslo | 6274150000 | Klippon EB (Essential Box), Upevňovací šroub, Výška: 13.3 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | 8.5 mm, Hloubka: 8.5 mm, Materiál: Ocel, galvanizovaná, pozinkovaný |
| Množství | 1 ks | a pasivovaný, Stříbrná |

KTB QL 262615 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Instalační materiál



Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

Montážní hardwarové sady

K dispozici jsou montážní hardwarové sady pro rychlou a snadnou instalaci držáků na typové značky a dokumenty a krytů proti dešti.

Značky na konektory Sada na připevňování štítků

- **SD** je potřeba na připevnění plastového (Trafolyte) ID nebo typového štítku. Za pomoci této sady můžete připevnit ID nebo typový štítek přímo na víko krytu. Tato sada na připevňování štítků byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Pouze tato sada zajistí provoz bez úniků do krytu nebo poškození štítku.

Univerzální připevňovací sada - TPSD byla vyvinuta k poskytnutí bezpečné a rychlé instalace např. držáků typových štítků, krytů proti dešti a držáků na dokumenty. Použitím této připevňovací sady zmenšíte riziko netěsností na úplné minimum.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | FKSC M6X8 D9/SW3 | Verze |
| Objednací číslo | 6642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Upevňovací šroub, Materiál: Ocel |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Množství | 50 ks | |
| Typ | SD FIXING SET | Verze |
| Objednací číslo | 6285200000 | Klippon TB (Terminal Box), Sada na připevnění identifikačního štítku, |
| GTIN (EAN) | 4050118075472 | Výška: 12 mm, Šířka: 12 mm, Hloubka: 16.4 mm, Materiál: Nerezová |
| Množství | 1 ks | ocel, neošetřené, Stříbrná |
| Typ | TPSD FIXING SET KTB | Verze |
| Objednací číslo | 6252190000 | Klippon TB (Terminal Box), Sada na připevnění typového štítku, |
| GTIN (EAN) | 4050118043969 | Materiál: Nerezavějící ocel, neošetřené, Stříbrná |
| Množství | 1 ks | |

KTB QL 262615 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Držáky dokumentů



Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

Držáky na dokumenty

Držáky na dokumenty pro správné skladování dokumentů v krytu

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | DOHA KTB A6 S2 R | Verze |
| Objednací číslo | 6252780000 | Klippon TB (Terminal Box), Držáky dokumentů, Nýtované, Výška: 110 |
| GTIN (EAN) | 4050118045512 | mm, Šířka: 130 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel |
| Množství | 1 ks | 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná |

Hloubka 15 mm



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | TS35X15 ST KTB2626 VER | Verze |
| Objednací číslo | 6000073110 | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, Šířka: 205 mm, bez slotu, Ocel, |
| GTIN (EAN) | 4064675340607 | pozinkovaný a pasivovaný |
| Množství | 20 ks | |
| Typ | TS35X15 ST KTB3526 HOR | Verze |
| Objednací číslo | 6000073113 | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, Šířka: 199 mm, bez slotu, Ocel, |
| GTIN (EAN) | 4064675340669 | pozinkovaný a pasivovaný |
| Množství | 20 ks | |

KTB QL 262615 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Uzemňovací kolík

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Stejná struktura příslušenství pro novou řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Zemní šroub

Zemní šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | PEBZ M10 KTB BR SET | Verze |
| Objednací číslo | 6192680000 | Klippon TB (Terminal Box), Uzemňovací kolík, Různé, Výška: 21 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248974641 | Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: Mosaz, neošetřené, |
| Množství | 1 ks | Stříbrná |
| Typ | PEBZ M10 KTB S4 SET | Verze |
| Objednací číslo | 6192690000 | Klippon TB (Terminal Box), Uzemňovací kolík, Různé, Výška: 21 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248974658 | Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, |
| Množství | 1 ks | neošetřené, Stříbrná |