

## KTB QL 303015 S4E2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich

Řada krytů Klippon® TB poskytuje vynikající provozní vlastnosti, i při těch nejobtížnějších vlivech prostředí. Navíc je v souladu s přísnějšími požadavky pro prostředí s nebezpečím výbuchu v průmyslu zpracování nebo výroby energie. Řada krytů Klippon® TB QL nabízí další vylepšení produktové řady, která již úspěšně vede na trhu.

Řada krytů Klippon® TB QL nabízí tyto výhody:

- K dispozici ve 12 velikostech a 3 standardních hloubkách
- Vybaveno až 4 průchodkovými deskami
- Těsnění krytů je chráněno proti kompresi
- Rychle uzavírací víko se standardní drážkou
- Vylepšený teplotní výkon
- Krytí IP 66
- Uzemňovací šroub připojený k víku a základně krytu
- Připájené montážní podstavce
- Mezinárodní certifikace

## Všeobecné objednací údaje

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 306 mm, Šířka: 306 mm, Hloubka: 150 mm, Průchodkové desky: Dolní, vrchol, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), elektricky leštěno, Stříbrná |
| Číslo objednávky | <a href="#">1200030000</a>   |
| Typ              | KTB QL 303015 S4E2   |
| GTIN (EAN)       | 4032248982677  |
| Množství         | 1 ks   |

## KTB QL 303015 S4E2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

|                            |         |                            |             |
|----------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| Hloubka                    | 150 mm  | Hloubka (v palcích)        | 5,905 inch  |
| Výška                      | 306 mm  | Výška (v palcích)          | 12,047 inch |
| Šířka                      | 306 mm  | Šířka (v palcích)          | 12,047 inch |
| Rozměr při montáži – výška | 203 mm  | Rozměr při montáži – šířka | 332 mm      |
| Čistá hmotnost             | 8 140 g |                            |             |

### Teploty

|                  |                                     |   |
|------------------|-------------------------------------|---|
| Provozní teplota | Poznámka: pokojová teplota (servis) | Limitováno na ochranu IP66 při použití v teplotách vyšších 105°C. |
| -60 °C...135 °C  |                                     |   |

### Kabelové průchodky, levá strana

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 20 | M16 | 11 |
| M20 | 9  | M25 | 4  |
| M32 | 3  | M40 | 3  |
| M50 | 2  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

### Kabelové průchodky, nahoře/dole

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 24 | M16 | 13 |
| M20 | 11 | M25 | 5  |
| M32 | 4  | M40 | 3  |
| M50 | 3  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

### Kabelové průchodky, pravá strana

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 20 | M16 | 11 |
| M20 | 9  | M25 | 4  |
| M32 | 3  | M40 | 3  |
| M50 | 2  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

### Svislá montáž

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x22 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x19 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x41 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x14 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 2x34 | WDU 6 / ZDU 6   | 2x25 |
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x22 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x18 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x43 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x13 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 2x36 | WDU 6 / ZDU 6   | 2x27 |

## KTB QL 303015 S4E2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Všeobecné informace

|                             |   |                             |   |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| Celkové rozměry             | 328 x 357 x 160   | Integrovaná upevnění        | 4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice)  |
| Materiál                    | Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)   | Materiál těsnění            | Silikon   |
| Max. užitečné zatížení      | 37 kg   | Montáž s přírubovou deskou  | Šrouby M6 s šestihrannou drážkou 10 SW  |
| Místa využití               | Zóna rizika výbuchu, Zpracovatelský průmysl, Ropný a plynárenský průmysl, Chemický průmysl, Na moři, Na souši | Odolnost proti nárazu       | Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J   |
| Poznámka: třída ochrany     | Pokud je použito v teplotním rozsahu nad 105 °C, stupeň krytí je omezen na IP 66.                             | Provedení povrchu           | elektricky leštěno  |
| Provozní teplota, max.      | 135 °C  | Provozní teplota, min.      | -60 °C  |
| Průchodkové desky           |   | Připojení krytu             | 4 připájené montážní podstavce 11mm s otvory (2 s jednoduchou drážkou a 2 s křížovou drážkou)   |
|                             | Dolní, vrchol   | Přírubová deska             | Ano   |
| Připojení víka              | Příchytka na čtvrt otáčky s vložkou s drážkou   | Přístupové otevírání: šířka | 247 mm  |
| Přístupové otevírání: výška | 253 mm  | Standardy                   | DIN EN 62208 - Standardní prázdná skříň, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 |
| Rozměry krabice             | 460 x 500 x 240   | Stupeň krytí (UL)           | Type 3, Type 4X, Type 12  |
| Stupeň krytí                | IP66  | Tloušťka materiálu příruby  | 3 mm  |
| Tloušťka materiálu krytu    | 1,5 mm  | Umístění zemnicích šroubů   | Strana krytu C  |
| Tloušťka materiálu skříně   | 1,5 mm  | Víko - úhel otevření        | 130 °   |
| Velikost AF                 | 10 mm   |                             |   |

## Zemnění krytů

|                      |  |
|----------------------|--|
| Země, skříň, vnitřní | Připájený M6 nerezový zemnicí kolík v těle i víku krytu. |
|----------------------|--|

## KTB QL 303015 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Číslo certifikátů, kryt

|   |  |   |                           |
|---|--|---|---------------------------|
| DEF   Podmínky osvědčení                  | ATEX, CCoE, DNV, IECEx, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus | Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)         | DE PS261X 160412 001ISS02 |
| Prokazování shody č. (AoC)                | DE PS261X 160309 001ISS03  | Č. certifikace (CCOE)                   | P461058_1                 |
| Č. certifikátu, prázdný kryt (ECAS)       | <b>21-09-25241/<br/>E21-09-053807</b>  | Č. osvědčení (ATEX)                     | KEMA10ATEX0051            |
| Č. osvědčení (DNV)                        | TAE000013S   | Č. osvědčení (IECEx)                    | IECExKEM10.0019           |
| Č. osvědčení (cULus)                      | E243298  | Č. osvědčení UL 508A                    | E223801                   |
| Č. osvědčení UL, svorkovnice              | E223792  | Č. osvědčení, UL Haz.Loc.               | E223792                   |
| Č. osvědčení, UL Ord.Loc.                 | E243298  | Č. osvědčení, elektronický box (NEPSI)  | 2020322303003289          |
| Č. osvědčení, svorkovnice (AEx)           | E223792  | Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX)        | IBExU14ATEX1050           |
| Č. osvědčení, svorkovnice (IECEx)         | IECExIBE14.0013  | Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO)     | LMP 21.0017               |
| Č. osvědčení, svorkovnice (KOSHA)         | 16-AV4BO-0245X   | Číslo certifikace (INMETRO)             | IEX13.0008U               |
| Číslo certifikátu, prázdný kryt (ATEX)    | IBExU14ATEX1028 U  | Číslo certifikátu, prázdný kryt (IECEx) | IECEx IBE 14.0004U        |
| Číslo certifikátu, prázdný kryt (INMETRO) | LMP 21.0016U   |   |                           |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002503    | ETIM 7.0    | EC002503    |
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

## Osvědčení

Schválení



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Shoda   |
| UL File Number Search | Web UL  |
| Č. osvědčení (cULus)  | E243298 |

Datum vytvoření 4. června 2024 17:25:36 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazuje si právo na technické změny.

**KTB QL 303015 S4E2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení


|   |   |
|---|---|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure</a><br><a href="#">CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure</a><br><a href="#">Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1028U</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1050</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0004U</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0013</a><br><a href="#">TAE000013S</a><br><a href="#">GYJ14.1310X</a><br><a href="#">IECEXPTB11.0071</a><br><a href="#">PTB11ATEX2019</a><br><a href="#">16-AV4BO-245X</a><br><a href="#">P4610581_1</a><br><a href="#">24-01-100099/E24-01-102546/NB10</a><br><a href="#">LMP 21.0017 - CAIXA DE JUNÇÃO KLIPPON TB - KTB MH QL FS</a><br><a href="#">CERTIFICADO - LMP 21.0016U KLIPPON TB</a><br><a href="#">CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03</a><br><a href="#">DoM Railway applications - Fire protection on railway vehicles</a> |
| Technické údaje                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Specifikací zakázky                     | <a href="#">Klippon TB QL 303015 S4E2_1200030000_DE</a><br><a href="#">Klippon TB QL 303015 S4E2_1200030000_EN</a><br><a href="#">Klippon TB QL 303015 S4E2_1200030000_NL</a>   |
| Uživatelská dokumentace                 | <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>  |
| Katalogy                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Brožury                                 | <a href="#">MB OVERV. PROCESS WD DE</a><br><a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a><br><a href="#">MB PROCESS EN</a><br><a href="#">FL WIND 2012 EN</a><br><a href="#">FL APPL PROCESS EN</a><br><a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a><br><a href="#">FL RAILWAY 2014 EN</a><br><a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a><br><a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a>   |

## KTB QL 303015 S4E2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## KTB QL 303015 S4E2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Průchodkové desky bez zemnicích kolíků



#### **Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

#### **Přírubové desky**

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ              | KTB GP 303015 AB S4        | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4980950000</a> | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 300 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN)       | 4050118071801              | 117 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Materiál:     |
| Množství         | 1 ks                       | Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná                 |

### Instalační materiál



#### **Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace**

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

#### **Montážní hardwarové sady**

K dispozici jsou montážní hardwarové sady pro rychlou a snadnou instalaci držáků na typové značky a dokumenty a krytů proti dešti.

#### **Značky na konektory Sada na připevňování štítků**

- **SD** je potřeba na připevnění plastového (Trafolyte) ID nebo typového štítku. Za pomoci této sady můžete připevnit ID nebo typový štítek přímo na víko krytu. Tato sada na připevňování štítků byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Pouze tato sada zajistí provoz bez úniků do krytu nebo poškození štítku.

**Univerzální připevňovací sada - TPSD** byla vyvinuta k poskytnutí bezpečné a rychlé instalace např. držáků typových štítků, krytů proti dešti a držáků na dokumenty. Použitím této připevňovací sady zmenšíte riziko netěsností na úplné minimum.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | SD FIXING SET              | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4985200000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Sada na připevnění identifikačního štítku, |
| GTIN (EAN)       | 4050118075472              | Výška: 12 mm, Šířka: 12 mm, Hloubka: 16.4 mm, Materiál: Nerezová      |
| Množství         | 1 ks                       | ocel, neošetřené, Stříbrná  |
| Typ              | TPSD FIXING SET KTB        | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4952190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Sada na připevnění typového štítku,        |
| GTIN (EAN)       | 4050118043969              | Materiál: Nerezavějící ocel, neošetřené, Stříbrná                     |
| Množství         | 1 ks                       |   |

## KTB QL 303015 S4E2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                  |                          |   |
|------------------|--------------------------|---|
| Typ              | FKSC M6X8 D9/SW3         | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">42600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Upevňovací šroub, Materiál: Ocel |
| GTIN (EAN)       | 4008190058258            |   |
| Množství         | 50 ks                    |   |

## Hloubka 15 mm



## Všeobecné objednací údaje

|                  |                           |   |
|------------------|---------------------------|---|
| Typ              | TS35X15 ST KTB3030 HOR    | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">400073111</a> | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, Šířka: 245 mm, bez slotu, Ocel, |
| GTIN (EAN)       | 4064675340614             | pozinkovaný a pasivovaný  |
| Množství         | 20 ks                     |   |

|                  |                           |   |
|------------------|---------------------------|---|
| Typ              | TS35X15 ST KTB3030 VER    | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">400073112</a> | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, Šířka: 251 mm, bez slotu, Ocel, |
| GTIN (EAN)       | 4064675340645             | pozinkovaný a pasivovaný  |
| Množství         | 20 ks                     |   |

## Nerezová ocel 1,4301

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

**Kryty proti dešti**

Kryt proti dešti poskytuje ideální dodatečnou úroveň ochrany krytu při použití v neobvyklých klimatických oblastech, například při silném dešti nebo extrémních úrovních přímého slunečního záření.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                           |   |
|------------------|---------------------------|---|
| Typ              | KTB RNHD 303015 R         | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">481390000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Kryt proti dešti, Výška: 53.4 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN)       | 4050118072068             | 311 mm, Hloubka: 160.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301,      |
| Množství         | 1 ks                      | Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná                               |



## KTB QL 303015 S4E2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Držák typového štítku



#### **Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

#### **Držáky výrobních štítků**

K dispozici je celá řada držáků štítků pro dobrou viditelnost označení, další štítky podle potřeby.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R    | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4279320000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované, Výška: |
| GTIN (EAN)       | 4050118070101              | 70 mm, Šířka: 70 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel      |
| Množství         | 1 ks                       | 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná                         |
| Typ              | TPSDHA KTB 130X50 S2 R     | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4283450000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované, Výška: |
| GTIN (EAN)       | 4050118073621              | 50 mm, Šířka: 171 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel   |
| Množství         | 1 ks                       | 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná                         |
| Typ              | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R    | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4257640000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Držák desky s indikátory, Nýtované, Výška: |
| GTIN (EAN)       | 4050118070354              | 25 mm, Šířka: 141 mm, Hloubka: 16.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel   |
| Množství         | 1 ks                       | 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná                         |

### Zemnicí pás

Plně strukturovaný rozsah systémového příslušenství pro nové kryty Klippon® Kryt TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace. K dispozici jsou následující možnosti:

- Uzavírací díly
- Držáky na dokumenty
- Zemnicí kolík
- Průchodkové desky
- Instalační materiál
- Montážní desky
- Kryty proti dešti
- Rozpěrka
- Nosná lišta
- Držák typového štítku

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | PECD WIRE 6/200/D6 SET     | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4275490000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Zemnicí pás, Šroubovací, Materiál: Ocel, |
| GTIN (EAN)       | 4050118487206              | zelená / žlutá  |
| Množství         | 1 ks                       |   |

## KTB QL 303015 S4E2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Montážní desky



Montážní desky s otvory nebo bez, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ              | GFSC M5X10 TX20 SET        | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4974150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Upevňovací šroub, Výška: 13.3 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN)       | 4050118063820              | 8.5 mm, Hloubka: 8.5 mm, Materiál: Ocel, galvanizovaná, pozinkovaný  |
| Množství         | 1 ks                       | a pasivovaný, Stříbrná   |

## 306 x 306mm



**Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

**Montážní desky**

Montážní desky, s otvory nebo bez, pro podélné nebo příčné upevnění montážních lišt DIN nebo jednotlivých komponentů přímo na montážní desku.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | KTB MOPL 3030 MSZN         | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">493960000</a>  | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, Výška: 251 mm, Šířka:    |
| GTIN (EAN)       | 4050118028560              | 245 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Ocelové plechy, galvanizované,   |
| Množství         | 1 ks                       | Stříbrná  |
| Typ              | KTB MOPL 3030 MSZN H       | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4922190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, předem děrované, Výška:  |
| GTIN (EAN)       | 4050118403466              | 251 mm, Šířka: 245 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Ocelové plechy,   |
| Množství         | 1 ks                       | galvanizované, Stříbrná   |
| Typ              | KTB MOPL 3030 S2N          | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">493830000</a>  | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, Výška: 251 mm, Šířka:    |
| GTIN (EAN)       | 4050118028430              | 245 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304),  |
| Množství         | 1 ks                       | neošetřené, Stříbrná  |
| Typ              | KTB MOPL 3030 S2N H        | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4957670000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Montážní deska, předem děrované, Výška:  |
| GTIN (EAN)       | 4050118049312              | 251 mm, Šířka: 245 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel |
| Množství         | 1 ks                       | 1.4301 (304), neošetřené, Stříbrná                                  |

## KTB QL 303015 S4E2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Uzavírací prvky



#### **Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

#### **Těsnící systémy**

K dispozici je několik systémů uzavírání pro bezpečné a řádné utěsnění krabic K dispozici jsou visací zámky pro kryty Klippon® TB MH a řada zámkových vložek pro kryty Klippon® TB QL.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                           |   |
|------------------|---------------------------|---|
| Typ              | KTB QLH S4 SLS            | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">491610000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Uzavírací prvek, Materiál: Nerezavějící ocel |
| GTIN (EAN)       | 4050118137965             | 1.4404, neošetřené, Stříbrná  |
| Množství         | 50 ks                     |   |
| Typ              | KTB QLL S2 DB3            | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">491590000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Uzavírací prvek, Materiál: Nerezavějící ocel |
| GTIN (EAN)       | 4050118134285             | 1.4301, neošetřené, Stříbrná  |
| Množství         | 50 ks                     |   |
| Typ              | KTB QLL S2 SLS            | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">491600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Uzavírací prvek, Materiál: Nerezavějící ocel |
| GTIN (EAN)       | 4050118137989             | 1.4301, neošetřené, Stříbrná  |
| Množství         | 10 ks                     |   |

### Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)



#### **Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

#### **Kryty proti dešti**

Kryt proti dešti poskytuje ideální dodatečnou úroveň ochrany krytu při použití v neobvyklých klimatických oblastech, například při silném dešti nebo extrémních úrovních přímého slunečního záření.

### Všeobecné objednací údaje

|                  |                           |   |
|------------------|---------------------------|---|
| Typ              | KTB RNHD 303015 S4E R     | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">491412000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Kryt proti dešti, Výška: 53.4 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN)       | 4050118117462             | 311 mm, Hloubka: 160.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404       |
| Množství         | 1 ks                      | (316L), elektricky leštěno, Stříbrná                                |

## KTB QL 303015 S4E2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Držáky dokumentů

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplněk každé aplikace**

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

**Držáky na dokumenty**

Držáky na dokumenty pro správné skladování dokumentů v krytu

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ              | DOHA KTB A6 S2 R           | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">4952780000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Držáky dokumentů, Nýtované, Výška: 110 |
| GTIN (EAN)       | 4050118045512              | mm, Šířka: 130 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel    |
| Množství         | 1 ks                       | 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná                     |

## Uzemňovací kolík

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Stejná struktura příslušenství pro novou řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

**Zemnicí šroub**

Zemnicí šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                           |   |
|------------------|---------------------------|---|
| Typ              | PEBZ M10 KTB S4 SET       | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">492690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Uzemňovací kolík, Různé, Výška: 21 mm,   |
| GTIN (EAN)       | 4032248974658             | Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, |
| Množství         | 1 ks                      | neošetřené, Stříbrná  |
| Typ              | PEBZ M10 KTB BR SET       | Verze   |
| Číslo objednávky | <a href="#">492680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Uzemňovací kolík, Různé, Výška: 21 mm,   |
| GTIN (EAN)       | 4032248974641             | Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: Mosaz, neošetřené,        |
| Množství         | 1 ks                      | Stříbrná  |

## KTB QL 303015 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Vývodkové desky vyrobené z nerezové oceli – 6 mm

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

**Přírubové desky**

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ              | KTB GP 303015 AB S4 6MM    | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4956340000</a> | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 300 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN)       | 4050118093759              | 117 mm, Hloubka: 6 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Materiál:     |
| Množství         | 1 ks                       | Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná                 |

## Hloubka 7,5 mm



## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ              | TS35X7.5 ST KTB3030 VER    | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4000006710</a> | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 251 mm, bez slotu, Ocel, |
| GTIN (EAN)       | 4050118652833              | galvanizované, pochromované                                      |
| Množství         | 20 ks                      |  |
| Typ              | TS35X7.5 ST KTB3030 HOR    | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4000006722</a> | Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 245 mm, bez slotu, Ocel, |
| GTIN (EAN)       | 4050118652901              | galvanizované, pochromované                                      |
| Množství         | 20 ks                      |  |

## KTB QL 303015 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Průchodkové desky se zemnicími kolíky

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty

Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

**Přírubové desky**

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

## Všeobecné objednací údaje

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ              | KTB GP 303015 AB S4 PE     | Verze  |
| Číslo objednávky | <a href="#">4023120000</a> | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 300 mm, Šířka: |
| GTIN (EAN)       | 4050118403718              | 117 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Materiál:     |
| Množství         | 1 ks                       | Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná                 |