

VP-HEX M16-EX W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dorazové zátky řady VP poskytují metodu zaplnění nevyužitých vstupů v zařízení Ex a zároveň si zachovávají ohnivzdornost Ex d, zvýšenou bezpečnost Ex e ochrany proti explozi a stupeň krytí IP66/67/68 proti průniku.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | VP-HEX (Klippon Ex zaslepovací zátky s šestihranou hlavou), Nulovací zástrčka, rovný, M 16 x 1,5, 16 mm, Mosaz poniklovaná |
| Objednací číslo | 1218940000 |
| Typ | VP-HEX M16-EX W |
| GTIN (EAN) | 4050118075564 |
| Množství | 24 ks |

Datum vytvoření 23. května 2024 23:05:45 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

VP-HEX M16-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------------|---------|----------------------|------------|
| Výška | 20 mm | Výška (v palcích) | 0,787 inch |
| Šířka | 25,5 mm | Šířka (v palcích) | 1,004 inch |
| Délka | 20 mm | Délka (v palcích) | 0,787 inch |
| Průměr | 16 mm | Tloušťka stěny, min. | 0,5 mm |
| Tloušťka stěny, max. | 15 mm | Čistá hmotnost | 28 g |

Teploty

| | |
|------------------|------------------|
| Provozní teplota | -50 °C... 120 °C |
|------------------|------------------|

Všeobecné informace

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|---|
| AF velikost 1 | 23 mm | Délka závitu | 16 mm |
| Halogen | bez obsahu halogenů | Kabelové vývodky | M 16 |
| Materiál | Mosaz poniklovaná | Odolnost proti nárazu | 7,00 J |
| Pokyny k instalaci | Viz návod k instalaci | Průměr těsnění | 16 mm |
| Silikon | | Standardy | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |
| | Ano | Stupeň krytí | IP66, IP68 |
| Stoupání závitu | 1,5 mm | Těsnicí O-kroužek | Silikon |
| Typ ochrany proti výbuchu | Ex d – ohnivzdorné, Ex e – zvýšená bezpečnost | Vnější závit | M 16 x 1,5 |
| Utahovací moment | 40 Nm | | |

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| Identifikace | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Č. osvědčení (IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
| Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X | Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X |
| Číslo osvědčení, kabelová průchodka (CCC) | 2020322313000069 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000451 | ETIM 7.0 | EC000451 |
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-35 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203 |

VP-HEX M16-EX W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [ATEX certification](#)
[IEC Ex certification](#)
[CCC approval of Cable glands](#)
[CE Declaration of conformity](#)
[CE Declaration of conformity](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)Uživatelská dokumentace [Notice of installation](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

VP-HEX M16-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMU M16 MS | Verze |
| Objednací číslo | 6736990000 | SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 16, 2.8 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190956462 | Mosaz poniklovaná |
| Množství | 100 ks | |

Plochá nylonová podložka - GWDR



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | GWDR M16-W | Verze |
| Objednací číslo | 6185600000 | zavřené, M 16, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4064675423256 | |
| Množství | 100 ks | |