

VPS-HEX M25-EX W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dorazové zátky řady VP poskytují metodu zaplnění nevyužitých vstupů v zařízení Ex a zároveň si zachovávají ohnivzdornost Ex d, zvýšenou bezpečnost Ex e ochrany proti explozi a stupeň krytí IP66/67/68 proti průniku.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | VP-HEX (Klippon Ex zaslepovací zátky s šestihranou hlavou), Nulovací zástrčka, rovný, M 25 x 1,5, 16 mm, Nerezavějící ocel 1.4404 |
| Číslo objednávky | 1219040000 |
| Typ | VPS-HEX M25-EX W |
| GTIN (EAN) | 4050118233735 |
| Množství | 16 ks |

Datum vytvoření 6. září 2024 1:21:08 CEST

Stav katalogu 31.08.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

VPS-HEX M25-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------------|---------|----------------------|------------|
| Výška | 21 mm | Výška (v palcích) | 0,827 inch |
| Šířka | 36,5 mm | Šířka (v palcích) | 1,437 inch |
| Délka | 21 mm | Délka (v palcích) | 0,827 inch |
| Průměr | 25 mm | Tloušťka stěny, min. | 0,5 mm |
| Tloušťka stěny, max. | 15 mm | Čistá hmotnost | 58,881 g |

Teploty

| | |
|------------------|------------------|
| Provozní teplota | -50 °C... 120 °C |
|------------------|------------------|

Všeobecné informace

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|--|
| AF velikost 1 | 33 mm | Délka závitu | 16 mm |
| Halogen | bez obsahu halogenů | Kabelové vývodky | M 25 |
| Materiál | Nerezavějící ocel 1.4404 | Odolnost proti nárazu | 7,00 J |
| Pokyny k instalaci | Viz návod k instalaci | Průměr těsnění | 25 mm |
| Silikon | | Standardy | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |
| | Ano | Stupeň krytí | IP66, IP68 |
| Stoupání závitu | 1,5 mm | Těsnicí O-kroužek | Silikon |
| Typ ochrany proti výbuchu | Ex d – ohnivzdorné, Ex e – zvýšená bezpečnost | Vnější závit | M 25 x 1,5 |
| Utahovací moment | 55 Nm | | |

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| Identifikace | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Č. osvědčení (IECEx) | IECExTPS16.0004X |
| Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X | Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X |
| Číslo osvědčení, kabelová průchodka (CCC) | 2020322313000069 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000451 | ETIM 7.0 | EC000451 |
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-35 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC | / |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

VPS-HEX M25-EX W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [ATEX certification](#)
[IEC Ex certification](#)
[CCC approval of Cable glands](#)
[CE Declaration of conformity](#)
[CE Declaration of conformity](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Uživatelská dokumentace [Notice of installation](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

VPS-HEX M25-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Plochá nylonová podložka - GWDR



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | GWDR M25-W | Verze |
| Číslo objednávky | 4185620000 | zavřené, M 25, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4064675423263 | |
| Množství | 100 ks | |

Nerezové pojistné matice, přírodní povrch



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | SKMUS M25-W | Verze |
| Číslo objednávky | 4185700000 | SKMU SS (nerezová pojistná matice), Pojistná matice, M 25, 2.2 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118269963 | Nerezavějící ocel 1.4404 |
| Množství | 240 ks | |