

## SAI-M23-BE-12-F-PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor
Objednací číslo	<a href="#">1224190000</a>
Typ	SAI-M23-BE-12-F-PE
GTIN (EAN)	4050118008142
Množství	1 ks

## SAI-M23-BE-12-F-PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	13 g
----------------	------

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	> 1000	Hlavní materiál krytu	Thermoplastický polyamid PA 6, PBT
Jmenovité napětí	200 V	Jmenovitý proud	8 A
Kódování	žádná	Materiál kontaktu	Slitina mědi a zinku
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	12
Typ připojení	Pájené kalíšky	Závažnost znečištění	3

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E344862

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**SAI-M23-BE-12-F-PE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

