

SAI-M23-BE-16-F


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. SKříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|-------------------------------|
| | |
| Verze | Zásuvný konektor senzor/aktor |
| Číslo objednávky | 1224250000 |
| Typ | SAI-M23-BE-16-F |
| GTIN (EAN) | 4050118008500 |
| Množství | 1 ks |

Datum vytvoření 30. července 2024 20:03:47 CEST

Stav katalogu 13.07.2024 / Vyhradzujeme si právo na technické zmeny.

SAI-M23-BE-16-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|------|
| Čistá hmotnost | 12 g |
|----------------|------|

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Cykly zapojování | > 1000 | Hlavní materiál krytu | Thermoplastický polyamid PA 6, PBT |
| Jmenovité napětí | 160 V | Kódování | žádná |
| Materiál kontaktu | Slitina mědi a zinku | Povrch kontaktu | Pozlacené |
| Počet pólů | 16 | Průřez připojení max. | 1,5 mm ² |
| Průřez připojení min. | 0,08 mm ² | Typ připojení | Pájené kalíšky |
| Závažnost znečištění | 3 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000438 | ETIM 7.0 | EC003557 |
| ETIM 8.0 | EC003557 | ETIM 9.0 | EC003557 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-05 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-23 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-23 | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
| Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelná/známa) | 6c |

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|---------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (UR) | E344862 |

Soubory ke stažení

| | |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

SAI-M23-BE-16-F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

