

SAI-M23-BE-19-F-PE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor
Číslo objednávky	1224440000
Typ	SAI-M23-BE-19-F-PE
GTIN (EAN)	4050118008326
Množství	1 ks

SAI-M23-BE-19-F-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 14 g

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	> 1000	Hlavní materiál krytu	Thermoplastický polyamid PA 6, PBT
Jmenovité napětí	100 V	Jmenovitý proud	8 A
Kódování	žádná	Materiál kontaktu	Slitina mědi a zinku
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	19
Průřez připojení max.	1,5 mm ²	Průřez připojení min.	0,08 mm ²
Typ připojení	Pájené kalíšky	Závažnost znečištění	3

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E344862

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAI-M23-BE-19-F-PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

