

TW PRV8 0-7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | P řada, Dělicí deska, Šedá, 2 mm, Vytlačeno 0-7, vodorovný |
| Objednací číslo | 1230090000 |
| Typ | TW PRV8 0-7 |
| GTIN (EAN) | 4050118013917 |
| Množství | 10 ks |

TW PRV8 0-7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 59,7 mm | Hloubka (v palcích) | 2,35 inch |
| Výška | 120 mm | Výška (v palcích) | 4,724 inch |
| Šířka | 2 mm | Šířka (v palcích) | 0,079 inch |
| Čistá hmotnost | 9,5 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 125 °C | | |

Specifikace systému

| | | | |
|-------|--------------------------|--------------|---|
| Verze | Vytištěno 0-7, vodorovný | Počet úrovní | 8 |
|-------|--------------------------|--------------|---|

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|--------------|---------|------|
| Materiál | Polykarbonát | Barevný | Šedá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

Další technická data

| | |
|-----------|-----|
| Příchytka | Ano |
|-----------|-----|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000886 | ETIM 7.0 | EC000886 |
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|---|--|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Technické údaje | Zuken E3.S |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |

TW PRV8 0-7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

