

THM PA 60/40 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Značky THM nabízejí vynikající kvalitu tisku díky technologii tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pod Windows umožňuje plnit všechny typy požadavků na značení.

- K dispozici jsou štítky z vysoce kvalitního polyesteru v různých barvách nebo levné papírové štítky
- Štítky jsou v tiskárně automaticky polohovány pro perfektní zaměření tisku na každém štítku.

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Značky na přístroje, 40 x 60 mm
Číslo objednávky	1244760000
Typ	THM PA 60/40 WS
GTIN (EAN)	4050118032567
Množství	1 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

THM PA 60/40 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,08 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Výška	40 mm	Výška (v palcích)	1,575 inch
Šířka	60 mm	Šířka (v palcích)	2,362 inch
Čistá hmotnost	773 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...70 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Lepidlo	Permanentní akrylový kopolymer	
Materiál	Papír	
Metoda tisku	Tepelný přenos	
Počet na list	2 000	
Počet na roli	2 000	
Počet značek na kombinaci	1 Kotouč štítků = Značky na přístroje	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Rozsah provozní teploty	-40...70 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	70 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Šířka	60 mm	

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

THM PA 60/40 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



THM PA 60/40 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství**Inkoustové pásy**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Číslo objednávky	4005070000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ks	