

KLBUE 15-32 FM4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

Díky speciálním montážním patkám patří do portfolia výrobků také stínicí sedla, která lze namontovat na DIN lištu TS 35. Stínění je od stínících upínacích sedel odváděno přes montážní patky na montážní lištu TS 35, a tím do PE (uzemnění).

Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen, Upínací třmen
Objednací číslo	1252490000
Typ	KLBUE 15-32 FM4
GTIN (EAN)	4032248112524
Množství	10 ks

KLBUE 15-32 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	64 mm	Hloubka (v palcích)	2,52 inch
Výška	50,5 mm	Výška (v palcích)	1,988 inch
Šířka	34,5 mm	Šířka (v palcích)	1,358 inch
Čistá hmotnost	82,4 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Lišta	TS 35
-------	-------

Údaje materiálu

Barevný	Stříbrná
---------	----------

Další technická data

Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Průměr kabelu, max.	32 mm	Průměr kabelu, min.	15 mm
---------------------	-------	---------------------	-------

Všeobecně

Lišta	TS 35
-------	-------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	