

KLBU 15-32 CPF16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

Díky speciálním montážním patkám patří do portfolia výrobků také stínicí sedla, která lze namontovat na C-profil. Stínění je od stínicích sedel odváděno přes montážní patky do C-profilů, a tím do PE (uzemnění).

Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen, Upínací třmen na stíněné připojení
Objednací číslo	1252540000
Typ	KLBU 15-32 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104424
Množství	10 ks

KLBUE 15-32 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	64 mm	Hloubka (v palcích)	2,52 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1,26 inch
Šířka	34,5 mm	Šířka (v palcích)	1,358 inch
Rozměr při montáži – šířka	33,5 mm	Čistá hmotnost	91,4 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Lišta	TS 27
-------	-------

Údaje materiálu

Barevný	Šedá
---------	------

Další technická data

Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Průměr kabelu, max.	32 mm	Průměr kabelu, min.	15 mm
---------------------	-------	---------------------	-------

Všeobecně

Lišta	TS 27
-------	-------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	