

**THM WO VIN 25/25 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 3.2 - 4.8 mm, 25 x 25 mm, Bílá
Objednací číslo	<a href="#">1253150000</a>
Typ	THM WO VIN 25/25 WS
GTIN (EAN)	4050118045673
Množství	1 ks
kompatibilní tiskárna	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## THM WO VIN 25/25 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,065 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0,984 inch
Šířka	25 mm	Šířka (v palcích)	0,984 inch
Čistá hmotnost	743 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
-------------------------	-------------

## Obecné údaje

Barevný	Bílá	
Barva materiálu podle kódu odporu	9	
Halogen	Ano	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	
Materiál	Vinylová fólie	
Počet na roli	5 000	
Počet značek na kombinaci	1 Kotouč štítků = Označení vodičů a kabelů	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Schválení podle UL 969	Ne	
Typ tisku	prázdný	
Velikost pole na označení	10 x 25 mm	
Verze	Samolepicí	
Šířka	25 mm	

## Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez připojeného vodiče	0.75 - 120 mm²
Průřez vodiče, max.	120 mm²	Průřez vodiče, min.	0,75 mm²
Vnější prům. vodiče	3.2 - 4.8 mm	Vnější prům. vodiče, max.	4,8 mm
Vnější prům. vodiče, min.	3,2 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Technické údaje

### Soubory ke stažení


Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

## Nákresy



**THM WO VIN 25/25 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Příslušenství****Inkoustové pásy**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Objednací číslo	<a href="#">2005070000</a>	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ks	