

**ADAP NPT1-M25-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Adaptéry řady ADAP poskytují pružnost a všestrannost při zaplnění nevyužitých vstupů v zařízení Ex a zároveň si zachovávají ohnivzdornost Ex d, zvýšenou bezpečnost Ex e ochrany proti explozi a stupeň krytí IP66/67/68 proti průniku.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Verze           | ADAP (Klippon Ex adaptér), Adaptér, rovný, 1" NPT ,M 25, Mosaz poniklovaná |
| Objednací číslo | <a href="#">1263200000</a>   |
| Typ             | ADAP NPT1-M25-W  |
| GTIN (EAN)      | 4050118089349  |
| Množství        | 12 ks  |

## ADAP NPT1-M25-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |       |                   |            |
|----------------|-------|-------------------|------------|
| Šířka          | 44 mm | Šířka (v palcích) | 1,732 inch |
| Délka          | 21 mm | Délka (v palcích) | 0,827 inch |
| Čistá hmotnost | 90 g  |                   |            |

## Teploty

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Provozní teplota | -50 °C...120 °C |
|------------------|-----------------|

## Všeobecné informace

|                               |   |                               |   |
|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
| AF velikost 1                 | 40 mm   | Délka závitu                  | 16 mm   |
| Halogen                       | bez obsahu halogenů   | Kabelové vývodky              | NPT 1"  |
| Materiál                      | Mosaz poniklovaná   | Pokyny k instalaci            | Viz návod k instalaci                         |
| Rozsah provozní teploty, max. | 120 °C  | Rozsah provozní teploty, min. | -50 °C  |
| Standardy                     | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 | Stoupání závitu               | 2,21 mm                                       |
| Stupeň krytí                  | IP66  | Typ ochrany proti výbuchu     | Ex d – ohnivzdorné, Ex e – zvýšená bezpečnost |
| Utahovací moment              | 113 Nm  | Vnitřní závit                 | M 25  |
| Vnější závit                  | 1" NPT  |                               |   |

## Číslo certifikátů, kabelová průchodka

|  |   |   |                    |
|--|---|---|--------------------|
| Identifikace                                 | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Č. osvědčení (IECEx)                          | IECExTPS16.0004X   |
| Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X                                  | Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X |
| Číslo osvědčení, kabelová průchodka (CCC)    | 2020322313000069                                    |   |                    |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-06 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-06 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257 |

**ADAP NPT1-M25-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS

Shoda

**Soubory ke stažení**

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [ATEX certification](#)  
[IEC Ex certification](#)  
[CCC approval of Cable glands](#)  
[CE Declaration of conformity](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)Uživatelská dokumentace [Notice of installation](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)