

IE-SCRJ-IP67-POF-100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14

Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor FO, Náhradní lisovací buben, IP67 s pouzdem
Číslo objednávky	1278430000
Typ	IE-SCRJ-IP67-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069136
Množství	100 ks

Datum vytvoření 4. června 2024 8:41:27 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

IE-SCRJ-IP67-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	26,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,043 inch
Výška	5,8 mm	Výška (v palcích)	0,228 inch
Čistá hmotnost	3 g		

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Materiál dutinky	Nikl-stříbro
Popis výrobku	Náhradní lisovací buben	Připojení 1	SCRJ
Připojení 2	Systém rychlého připojení: krimpování, řezání	Stupeň krytí	IP67 s pouzdem
Typ vlákna	POF	Ztráta při zapojování	≤ 1,0 dB

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	PROFINET Manufacturer's Declaration
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN