

ETA 1170 21 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Weidmüller nabízí jističe pro integraci našich svorek pojistky pro automobilové pojistky s rozmezím od 100 mA do 25 A.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Miniaturní pojistka, 10 A
Objednací číslo	1278790000
Typ	ETA 1170 21 10A
GTIN (EAN)	4050118091281
Množství	5 ks

ETA 1170 21 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	51,6 mm	Hloubka (v palcích)	2,031 inch
Výška	22 mm	Výška (v palcích)	0,866 inch
Šířka	9,8 mm	Šířka (v palcích)	0,386 inch
Čistá hmotnost	10 g		

Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Specifikace systému

Verze	Pojistková kazeta
-------	-------------------

Údaje materiálu

Barevný	černá
---------	-------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Zapojeno
-------------------	--------------	-------------	----------

Data hodnocení

Jmenovité napětí	28 V	Jmenovitý proud	10 A
------------------	------	-----------------	------

Pojistky

Barevný	černá	Proud	10 A
Verze	Pojistková kazeta		

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format