

**1170-21-15A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Weidmüller nabízí jističe pro integraci našich svorek pojistky pro automobilové pojistky s rozmezím od 100 mA do 25 A.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Miniaturní pojistka, 15 A
Číslo objednávky	<a href="#">1278810000</a>
Typ	1170-21-15A
GTIN (EAN)	4050118091328
Množství	5 ks

1170-21-15A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	51,6 mm	Hloubka (v palcích)	2,031 inch
Výška	22 mm	Výška (v palcích)	0,866 inch
Šířka	9,8 mm	Šířka (v palcích)	0,386 inch
Čistá hmotnost	10,4 g		

## Teploty

Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

## Specifikace systému

Verze	Pojistková kazeta
-------	-------------------

## Údaje materiálu

Barevný	černá
---------	-------

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Zapojeno
-------------------	--------------	-------------	----------

## Data hodnocení

Jmenovité napětí	28 V	Jmenovitý proud	15 A
------------------	------	-----------------	------

## Pojistky

Barevný	černá	Proud	15 A
Verze	Pojistková kazeta		

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>