

## KTB GP XX6115 AB S4 3MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

**Přírubové desky**

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |  |
|------------------|--|
| Verze            | Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 604 mm, Šířka: 117 mm, Hloubka: 3 mm, Průchodkové desky: vrchol, Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná |
| Číslo objednávky | <a href="#">1281270000</a>   |
| Typ              | KTB GP XX6115 AB S4 3MM  |
| GTIN (EAN)       | 4050118071832  |
| Množství         | 1 ks   |

Datum vytvoření 5. září 2024 23:43:05 CEST

Stav katalogu 31.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## KTB GP XX6115 AB S4 3MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |             |
|----------------|---------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 3 mm    | Hloubka (v palcích) | 0,118 inch  |
| Výška          | 604 mm  | Výška (v palcích)   | 23,779 inch |
| Šířka          | 117 mm  | Šířka (v palcích)   | 4,606 inch  |
| Čistá hmotnost | 1 250 g |                     |             |

## Všeobecné informace

|                      |                          |                    |                          |
|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Integrovaní upevnění | Přišroubováno            | Materiál           | Nerezavějící ocel 1.4404 |
| Provedení povrchu    | elektricky leštěno       | Průchodkové desky  | vrchol, Dolní            |
| Stupeň krytí (UL)    | Type 3, Type 4X, Type 12 | Tloušťka materiálu | 3 mm                     |

## Všeobecné informace o příslušenství

|                    |                          |                   |                    |
|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Materiál           | Nerezavějící ocel 1.4404 | Provedení povrchu | elektricky leštěno |
| Tloušťka materiálu | 3 mm                     |                   |                    |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000211    | ETIM 7.0    | EC000211    |
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-24-21 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-24-21 | ECLASS 11.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-24-21 | ECLASS 13.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |             |             |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC                    | /                     |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|          |  |
|----------|--|
| Katalogy | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|