

SAIE-7/8B-3-0.2U-PG11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Vestavěné zástrčky, 7/8", Montážní závit: PG 11, Počet pólů: 3, Délka vlákna / kabelu: 0.2 m |
| Číslo objednávky | 1292370000 |
| Typ | SAIE-7/8B-3-0.2U-PG11 |
| GTIN (EAN) | 4050118088427 |
| Množství | 1 ks |

SAIE-7/8B-3-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 37 g

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Cykly zapojování | ≥ 100 | Hlavní materiál krytu | Tlakově litý zinek, poniklovaný |
| Jmenovité napětí | 300 V | Jmenovitý proud | 10 A |
| Jmenovitý proud | 8 A (4 a 5 pólů), 10 A (3 póly) | Kabelové vývodky | PG 11 |
| Kódování | žádná | Materiál kontaktu | CuZn |
| Povrch kontaktu | Pozlacené | Počet pólů | 3 |
| Rozsah teplot krytu | -25...+85 °C | Stupeň krytí | IP67, přišroubované |
| Typ připojení | Patice | | |

Obecné údaje

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------|
| Cykly zapojování | ≥ 100 | |
| Délka kabelu | 0,2 m | |
| Délka vlákna / kabelu | 0,2 m | |
| Hlavní materiál krytu | Tlakově litý zinek, poniklované | |
| Jmenovité impulzní napětí | 4 000 V | |
| Jmenovité napětí | 300 V | |
| Jmenovité napětí | 300 V | |
| Jmenovité napětí (UL) | 600 V | |
| Jmenovitý proud | 10 A | |
| Jmenovitý proud | 8 A (4 a 5 pólů), 10 A (3 póly) | |
| Kabelové vývodky | PG 11 | |
| Kódování | žádná | |
| Materiál | PUR/ PUR | |
| Materiál kontaktu | CuZn | |
| Montážní závit | PG 11 | |
| Povrch kontaktu | Pozlacené | |
| Počet pólů | 3 | |
| Průřez jádra | 0,75 mm² | |
| Připojovací závit | 7/8" | |
| Rozpětí utahovacího momentu instalace | 6 ... 6.25 Nm | |
| Rozsah teplot krytu | -25...+85 °C | |
| Stupeň krytí | IP67, přišroubované | |
| Typ připojení | Patice | |
| Utahovací moment | 1,5 Nm | |
| Utahovací moment instalace | min. | 6 Nm |
| | max. | 6,25 Nm |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002635 | ETIM 7.0 | EC003570 |
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-03 | ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-03 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-03 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-03 |

SAIE-7/8B-3-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|---------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (cULus) | E307231 |

Soubory ke stažení




| | |
|----------|--|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

SAIE-7/8B-3-0.2U-PG11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Schéma připojení****Schéma pólů**

SAIE-7/8B-3-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Typ | SKMU PG11-MS | Verze |
| Číslo objednávky | 4694090000 | SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 11, 3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190872250 | Mosaz poniklovaná |
| Množství | 100 ks | |