

SAIE-7/8S-4-0.2U-PG13.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, 7/8", Montážní závit: PG 13,5, Počet pólů: 4, Délka vlákna / kabelu: 0.2 m
Objednací číslo	1292410000
Typ	SAIE-7/8S-4-0.2U-PG13.5
GTIN (EAN)	4050118088373
Množství	1 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 19:28:40 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

SAIE-7/8S-4-0.2U-PG13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 44 g

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	≥ 100	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklovaný
Jmenovité napětí	300 V	Jmenovitý proud	8 A
Jmenovitý proud	8 A (4 a 5 pólů), 10 A (3 póly)	Kabelové vývodky	PG 13,5
Kódování	žádná	Materiál kontaktu	CuZn
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	4
Rozsah teplot krytu	-25...+85 °C	Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Typ připojení	Kontakt		

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 100
Délka kabelu	0,2 m
Délka vlákna / kabelu	0,2 m
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklovaný
Jmenovité impulzní napětí	4 000 V
Jmenovité napětí	300 V
Jmenovité napětí	300 V
Jmenovité napětí (UL)	600 V
Jmenovitý proud	8 A
Jmenovitý proud	8 A (4 a 5 pólů), 10 A (3 póly)
Kabelové vývodky	PG 13,5
Kódování	žádná
Materiál	PUR/ PUR
Materiál kontaktu	CuZn
Montážní závit	PG 13,5
Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	4
Průřez jádra	0,75 mm ²
Připojovací závit	7/8"
Rozpětí utahovacího momentu instalace	6 ... 6,25 Nm
Rozsah teplot krytu	-25...+85 °C
Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Typ připojení	Kontakt
Uťahovací moment	1,5 Nm
Uťahovací moment instalace	min. 6 Nm
	max. 6,25 Nm
Vnější prům. vodiče	-

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

SAIE-7/8S-4-0.2U-PG13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E307231

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIE-7/8S-4-0.2U-PG13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Schéma připojení





Schéma pólů



SAIE-7/8S-4-0.2U-PG13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG13,5-MS	Verze
Objednací číslo	694100000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 13,5, 3
GTIN (EAN)	4008190872267	mm, Mosaz poniklovaná
Množství	100 ks	