

SAIE-7/8S-5-0.2-PG11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, 7/8", Montážní závit: PG 11, Počet pólů: 5, Délka vlákna / kabelu: 0.2 m
Číslo objednávky	1292470000
Typ	SAIE-7/8S-5-0.2-PG11
GTIN (EAN)	4050118088526
Množství	1 ks

SAIE-7/8S-5-0.2-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 47 g

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	≥ 100	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklovaný
Jmenovité napětí	300 V	Jmenovitý proud	8 A
Jmenovitý proud	8 A (4 a 5 pólů), 10 A (3 póly)	Kabelové vývodky	PG 11
Kódování	žádná	Materiál kontaktu	CuZn
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	5
Rozsah teplot krytu	-25...+85 °C	Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Typ připojení	Kontakt		

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 100	
Délka kabelu	0,2 m	
Délka vlákna / kabelu	0,2 m	
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklované	
Jmenovité impulzní napětí	4 000 V	
Jmenovité napětí	300 V	
Jmenovité napětí	300 V	
Jmenovité napětí (UL)	600 V	
Jmenovitý proud	8 A	
Jmenovitý proud	8 A (4 a 5 pólů), 10 A (3 póly)	
Kabelové vývodky	PG 11	
Kódování	žádná	
Materiál	PUR/ PUR	
Materiál kontaktu	CuZn	
Montážní závit	PG 11	
Povrch kontaktu	Pozlacené	
Počet pólů	5	
Průřez jádra	0,75 mm²	
Připojovací závit	7/8"	
Rozpětí utahovacího momentu instalace	6 ... 6.25 Nm	
Rozsah teplot krytu	-25...+85 °C	
Stupeň krytí	IP67, přišroubované	
Typ připojení	Kontakt	
Utahovací moment	1,5 Nm	
Utahovací moment instalace	min.	6 Nm
	max.	6,25 Nm
Vnější prům. vodiče	-	

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

SAIE-7/8S-5-0.2-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E307231

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIE-7/8S-5-0.2-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Schéma připojení





Schéma pólů



SAIE-7/8S-5-0.2-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG11-MS	Verze
Číslo objednávky	4694090000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 11, 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190872250	Mosaz poniklovaná
Množství	100 ks	