

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Y-rozvaděč, FreeCon verze pro PushPull konektor samec
var. 14 podle IEC 61076-3-117, kov, s hybridní 10-pólo-
vou vložkou

Všeobecné objednací údaje

Verze	Rozvaděč Y, FreeCon, Hybridní, IP65
Číslo objednávky	1312230000
Typ	IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1
GTIN (EAN)	4050118115000
Množství	1 ks

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 1 050 g

Teploty

Skladovací teplota -40 °C...75 °C Provozní teplota -40 °C...70 °C

Všeobecné údaje

Hlavní materiál krytu	Hliníkový profil, Kryt: tlakově litý zinek, nalakováno	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Stupeň krytí	IP65		

Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61076-3-117 Var. 14

Technická specifikace hybridního konektoru

Cykly zapojování (hybridní konektor)	500	Jmenovité napětí (DIN EN 61984) (hybridní konektor)	24 V
Jmenovitý proud (hybridní konektor)	3 A na kontakt	Materiál kontaktu (hybridní konektor)	Slitina mědi
Materiál těsnění (hybridní konektor)	NBR	Odpor kontaktu (hybridní konektor)	≤ 10 mΩ
Počet pólů, hybrid	10	Spodní část krytu – materiál (hybridní konektor)	Tlakově litý zinek (příruba), PA 66
Stupeň krytí (hybridní konektor)	IP65	Stínění (hybridní konektor)	360° stíněný kontakt

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001264	ETIM 7.0	EC001264
ETIM 8.0	EC001264	ETIM 9.0	EC001264
ECLASS 9.0	19-17-01-23	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-01-23	ECLASS 11.0	19-17-01-23
ECLASS 12.0	19-17-01-23	ECLASS 13.0	19-17-01-23

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení


Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BP-V14P	Verze
Číslo objednávky	4058310000	Skříň montovaná s přírubou, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248799404	
Množství	10 ks	

Sety - hybridní



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117 ver. 14 (PROFINET), kov, hybridní vložka

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P	Verze
Číslo objednávky	4072910000	Hybridní zástrčka, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
Množství	10 ks	