

TW PRV4 1-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|--|
| Verze | P řada, Dělicí deska, Šedá, 2 mm, Vytištěno 1-8, vodorovný |
| Číslo objednávky | 1317840000 |
| Typ | TW PRV4 1-8 |
| GTIN (EAN) | 4050118128994 |
| Množství | 10 ks |

TW PRV4 1-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 41,1 mm | Hloubka (v palcích) | 1,618 inch |
| Výška | 70 mm | Výška (v palcích) | 2,756 inch |
| Šířka | 2 mm | Šířka (v palcích) | 0,079 inch |
| Čistá hmotnost | 4,63 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 125 °C | | |

Specifikace systému

| | |
|-------|--------------------------|
| Verze | Vytištěno 1-8, vodorovný |
|-------|--------------------------|

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|--------------|---------|------|
| Materiál | Polykarbonát | Barevný | Šedá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

Další technická data

| | |
|-----------|-----|
| Příchytka | Ano |
|-----------|-----|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000886 | ETIM 7.0 | EC000886 |
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC | / |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|---|--|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

TW PRV4 1-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

