

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Delivery incl. dust caps

FreeCon Active PROFINET media konvertor s diagnostickou funkcí, pro zásuvný konektor PushPull Var. 14 podle IEC 61076-3-117 s RJ45 a SC-RJ POF podle IEC 61754-24 a PushPull Power podle specifikací PROFINET.

Všeobecné objednací údaje

Verze	POF media konvertor, FreeCon, IP65
Objednací číslo	1324440000
Typ	IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118128208
Množství	1 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 12:43:49 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	130,4 mm	Hloubka (v palcích)	5,134 inch
Výška	53 mm	Výška (v palcích)	2,087 inch
Šířka	100 mm	Šířka (v palcích)	3,937 inch
Čistá hmotnost	722,04 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...55 °C
------------------	----------------

Všeobecné údaje

Cykly zapojování	≥ 100	Datové rozhraní	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14), PROFINET PushPull RJ45 (V14)
Hlavní materiál krytu	Hliníkový profil, Kryt: tlakově litý zinek, nalakováno	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Napájecí rozhraní	PROFINET PushPull Power	Propojení	PROFINET
Stupeň krytí	IP65		

Elektrické vlastnosti

Protokol	PROFINET IRT	Provozní napětí	24 V
Přenosová rychlost v baudech	100 MB	Rozsah provozního napětí	18...30 V DC
Spotřeba proudu	200 mA typicky	Ukazatel LED	P1: port aktivní, P2: port aktivní, SF: všeobecná chyba, BF: chyba sběrnice, US1: napětí 1 (elektronika), US2: napětí 2

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24, IEC 60603-7-51	Síťový standard	IEC 61158, IEC 61784
Č. osvědčení (cULus)	E141197		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001467	ETIM 7.0	EC001467
ETIM 8.0	EC001467	ETIM 9.0	EC001467
ECLASS 9.0	19-17-01-14	ECLASS 9.1	19-17-01-14
ECLASS 10.0	19-17-01-32	ECLASS 11.0	19-17-01-32
ECLASS 12.0	19-17-01-32	ECLASS 13.0	19-17-01-14

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E141197

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [PI_Zertifikat_1324440000](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Software [Device description – GSDML-V2.25-Weidmuller-FCAPIMPOF-20130124.zip](#)
[Runtime Software – WM_FCA_PIM_POF_V_1_04_01.zip](#)
[Runtime Software – CFG configurator - Weidmueller_FreeCon_08042011](#)

Uživatelská dokumentace [Manual EN](#)
[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Firmware update manual](#)
[Manual DE](#)
[installation instructions](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury [FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Nákresy

Rozměrový výkres



Rozměrový výkres

Schéma připojení



IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

SC-RJ



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver. 14 (PROFINET), kov, vložka SC

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V14M-2SC-POF	Verze
Objednací číslo	6191550000	Konektor FO, Verze 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
Množství	10 ks	

Sety - RJ45



PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver. 14 (PROFINET), kov, vložka RJ45

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Verze
Objednací číslo	6012170000	Zástrčka RJ45, bez potřeby nářadí, Varianta 14 kov, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248719815	
Množství	10 ks	

IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Sety**PushPull Power zásuvný konektor podle specifikací
PROFINET**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Verze
Objednací číslo	465440000	Výkonový konektor, Konektor, PROFINET, Sada konektorů
GTIN (EAN)	4050118522136	
Množství	1 ks	