

PAC-UNIV-D37M-D37F-8M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 12,2 ± 1 mm
Objednávací číslo	1349990080
Typ	PAC-UNIV-D37M-D37F-8M
GTIN (EAN)	4032248360055
Množství	1 ks

Datum vytvoření 7. července 2024 18:18:53 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

PAC-UNIV-D37M-D37F-8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	2 160 g
----------------	---------

Teploty

Skladovací teplota	-10...60 °C	Provozní teplota	-10...50
--------------------	-------------	------------------	----------

Všeobecné údaje

Délka kabelu	8	Kabel	Kabel LiYCY
Konektor rozhraní	SUB-D MALE 37P	Konektor, PLC strana	SUB-D FEMALE 37P
Materiál	PVC	Počet pólů, min.	37 pólů
Průřez vodiče	0,25 mm ²	Vhodné pro	Analogové signály
Vnější průměr	12,2 ± 1 mm		

Elektrické údaje

Celkový proud, max.	3 A	Dovolená síla proudu na vedení, max.	1 A
Jmenovité napětí	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Odpor	≤ 80 mΩ/m
Provozní napětí	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Zatížitelnost, vodič / stínění	300 pF/m
Zatížitelnost, vodič / vodiče	300 pF/m		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--