

SAIE-M12B-4-0.2U P9 .75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. S naším novým zásuvným konektorem M12 je možné bez problémů připojit více než 250 V a 2 A. Kompaktní zásuvné konektory M12 s kódovým označením A, K, L, S a T jsou určeny pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vestavěné zástrčky, M12, Zásuvka, rovná, Montážní závit: PG 9, Počet pólů: 4, Délka vlákna / kabelu: 0.2 m, Přední montáž
Objednací číslo	1353780000
Typ	SAIE-M12B-4-0.2U P9 .75
GTIN (EAN)	4050118156539
Množství	1 ks

Datum vytvoření 20. května 2024 20:16:28 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAIE-M12B-4-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 22 g

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	≥ 100	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Jmenovité napětí	250 V	Jmenovitý proud	8 A
Jmenovitý proud	Kontakty 1-4 8 A, kontakt 5 2 A	Kabelové vývodky	PG 9
Kódování	A-kódování	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	4	Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C
Stupeň krytí	IP67, přišroubované		

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-101

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 100	Délka kabelu	0,2 m
Délka vlákna / kabelu	0,2 m	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Jmenovité napětí	250 V	Jmenovité napětí	250 V (4 póly) / 60 V (5 pólů)
Jmenovitý proud	8 A	Jmenovitý proud	Kontakty 1-4 8 A, kontakt 5 2 A
Kabelové vývodky	PG 9	Kódování	A-kódování
Montážní závit	PG 9	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	4	Průřez vodiče (tisk/online)	AWG 18
Připojovací závit	M12	Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C
Stupeň krytí	IP67, přišroubované	Typ montáže	Přední montáž
Vnější prům. vodiče	-		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Terphenyl, hydrogenated 61788-32-7 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7
SCIP	c42752f6-bbda-4a45-a673-c4da8f94278f

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení


Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIE-M12B-4-0.2U P9 .75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Schéma pólů**

SAIE-M12B-4-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMU PG9-MS	Verze
Objednací číslo	6694080000	SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, PG 9, 2.8 mm,
GTIN (EAN)	4008190872243	Mosaz poniklovaná
Množství	100 ks	