

**HEVB ASK1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Pákové propojení poskytuje mechanické připojení dvou oddělujících pák.

**Všeobecné objednáací údaje**

Verze	Provozní nástroj, Pákový konektor
Číslo objednávky	<a href="#">1359500000</a>
Typ	HEVB ASK1
GTIN (EAN)	4008190039967
Množství	50 ks

## HEVB ASK1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3,17 mm	Hloubka (v palcích)	0,125 inch
Výška	8,2 mm	Výška (v palcích)	0,323 inch
Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0,591 inch
Čistá hmotnost	0,3 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50
Trvalá provozní teplota, max.	100		

## Údaje materiálu

Materiál	PA 66	Barevný	černá
----------	-------	---------	-------

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>