

SAISC-D-RR-8.3-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Zásuvný konektor M12 nabízí výběr 4 různých systémů připojení.

Připojení krimpováním se vyznačuje vysokou funkční spolehlivostí. S touto technologií připojení se vodič nalisuje krimpováním na kontakt a poté zapojí do obalu kontaktu. Spojení mezi vodičem a krimpovacím kontaktem je odolné proti vibracím a vyznačuje se dlouhodobou stabilitou. Krimpovací kontakty se objednávají samostatně.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | Konektor připojitelný v terénu, M12, pin, rovný |
| Číslo objednávky | 1380580000 |
| Typ | SAISC-D-RR-8.3-C5 |
| GTIN (EAN) | 4050118182613 |
| Množství | 1 ks |

SAISC-D-RR-8.3-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | |
|----------------|------|
| Čistá hmotnost | 25 g |
|----------------|------|

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| Cykly zapojování | ≥ 200 | Hlavní materiál krytu | CuZn |
| Jmenovité napětí | 50 V | Jmenovitý proud | 4 A |
| Kódování | D-kódování | Materiál kroužku se závitem | Mosaz poniklovaná |
| Povrch kontaktu | Pozlacené | Počet pólů | 4 |
| Průměr kabelu | 8,3 mm | Průměr kabelu, max. | 8,5 mm |
| Průměr kabelu, min. | 8,1 mm | Průřez připojení max. | 0,5 mm ² |
| Průřez připojení min. | 0,34 mm ² | Průřez vodiče, max. | 0,5 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 0,34 mm ² | Připojení stínění | Ano |
| Rozsah teplot krytu | -40 ... +85 °C | Stupeň krytí | IP67 |
| Typ připojení | Nalisované připojení | Závažnost znečištění | 3 |

Obecné informace

| | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Počet pólů | 4 | Připojení 1 | M12 |
| Připojení 2 | Lisovaný spoj | Hlavní materiál krytu | CuZn |
| Připojovací závít | M12 | Povrch kontaktu | Pozlacené |
| Stupeň krytí | IP67 | Cykly zapojování | ≥ 200 |

Elektrické vlastnosti

| | |
|------------------|------|
| Jmenovité napětí | 50 V |
|------------------|------|

Obecné standardy

| | |
|---------------------|-----------------|
| Standardní konektor | IEC 61076-2-101 |
|---------------------|-----------------|

Standardy

| | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Protipožární bezpečnost pro železniční vozidla | According to EN 45545, HL1 - HL3 | Standardní konektor | IEC 61076-2-101 |
|--|----------------------------------|---------------------|-----------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002635 | ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | Oea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

SAISC-D-RR-8.3-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje


Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Uživatelská dokumentace [Manual](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury [FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Schéma pólů

SAISC-D-RR-8.3-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

...pro M12



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ | SAI-TMDCD | Verze |
| Číslo objednávky | 4981710000 | Nástroj k nalisování koncovek |
| GTIN (EAN) | 4050118183764 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SAI-CEH095 | Verze |
| Číslo objednávky | 4981750000 | Nástroj k nalisování koncovek |
| GTIN (EAN) | 4050118183894 | |
| Množství | 1 ks | |