

THM WO VIN 24.5/62 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 5.1 - 13.7 mm, 24.5 x 62 mm, Bílá
Číslo objednávky	1391410000
Typ	THM WO VIN 24.5/62 WS
GTIN (EAN)	4050118191530
Množství	1 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

THM WO VIN 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,065 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Výška	24,5 mm	Výška (v palcích)	0,965 inch
Šířka	62 mm	Šířka (v palcích)	2,441 inch
Čistá hmotnost	683 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Barevný	Bílá	
Halogen	Ano	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo	
Materiál	Vinylová fólie	
Počet na roli	2 000	
Počet značek na kombinaci	1 Kotouč štítků = Označení vodičů a kabelů	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Schválení podle UL 969	Ne	
Typ tisku	prázdný	
Velikost pole na označení	25 x 24.5 mm	
Verze	Samolepicí	
Šířka	62 mm	

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez připojeného vodiče	0,75 - 95 mm ²
Průřez vodiče, max.	95 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,75 mm ²
Vnější prům. vodiče	5,1 - 13,7 mm	Vnější prům. vodiče, max.	13,7 mm
Vnější prům. vodiče, min.	5,1 mm	Výška textového pole	19,05 mm
Šířka textového pole	24,5 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Technické údaje

Soubory ke stažení


Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Nákresy



THM WO VIN 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Číslo objednávky	4005070000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ks	