

KLBUE 4-13.5 RC TS35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku****Stínění a uzemnění**

Náš PE vodič a svorky se stíněním s různými technologiemi připojení vám umožňují efektivně chránit osoby i vybavení před vlivy, jako jsou elektrická nebo magnetická pole. Naši řadu završuje rozsáhlé příslušenství.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Upínací třmen, Upínací třmen, PA 66 GF 30 |
| Objednací číslo | 1403090000 |
| Typ | KLBUE 4-13.5 RC TS35 |
| GTIN (EAN) | 4050118205206 |
| Množství | 1 ks |

KLBUE 4-13.5 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 55,6 mm | Hloubka (v palcích) | 2,189 inch |
| Výška | 67,5 mm | Výška (v palcích) | 2,657 inch |
| Šířka | 37,5 mm | Šířka (v palcích) | 1,476 inch |
| Čistá hmotnost | 81,8 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-----|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -25 |
| Trvalá provozní teplota, max. | 105 | | |

Specifikace systému

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-------|-------|
| Verze | Pro stíněné připojení, S od-porem | Lišta | TS 35 |
|-------|-----------------------------------|-------|-------|

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------|
| Materiál | PA 66 GF 30 | Barevný | černá, Stříbřitě šedá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | | |

Další technická data

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------------------------------|----|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |
|-------------------|--------------|---------------------------------------|----|

Data hodnocení

| | |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 230 V |
|------------------|-------|

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------|---------|
| Délka odizolování | 24,3 mm | Průměr kabelu, max. | 13,5 mm |
| Průměr kabelu, min. | 4 mm | | |

Všeobecně

| | | | |
|-------|-------|-------------------|--------------|
| Lišta | TS 35 | Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-------|-------|-------------------|--------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002020 | ETIM 7.0 | EC002020 |
| ETIM 8.0 | EC002020 | ETIM 9.0 | EC002020 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-20 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6fc8563f-82a2-46cf-b3da-0e2c7ddd4382 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Datum vytvoření 23. května 2024 14:39:04 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

KLBUE 4-13.5 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|---|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Uživatelská dokumentace | Beipackzettel_KLBUE_RC.pdf StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |

KLBUE 4-13.5 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



KLBUE 4-13.5 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ocel



Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ | TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN | Verze |
| Objednací číslo | 6514500000 | Svorkovnicová lišta, se slotem, Příslušenství, 35 x 7.5 x 2000 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190046019 | Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm, Ocel, pozinkovaný a |
| Množství | 2 m | pasivovaný |
| Typ | TS 35X7.5 2M/ST/ZN | Verze |
| Objednací číslo | 6383400000 | Svorkovnicová lišta, bez slotu, Příslušenství, 35 x 7.5 x 2000 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190088026 | Ocel, pozinkovaný a pasivovaný |
| Množství | 2 m | |
| Typ | TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN | Verze |
| Objednací číslo | 6498000000 | Svorkovnicová lišta, bez slotu, Příslušenství, 35 x 15 x 2000 mm, Ocel, |
| GTIN (EAN) | 4008190042493 | pozinkovaný a pasivovaný |
| Množství | 2 m | |
| Typ | TS 35X15/LL 2M/ST/ZN | Verze |
| Objednací číslo | 6236500000 | Svorkovnicová lišta, se slotem, Příslušenství, 35 x 15 x 2000 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190183967 | Šířka drážek: 5.20 mm, Délka drážek: 25.00 mm, Ocel, pozinkovaný a |
| Množství | 2 m | pasivovaný |

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------|
| Typ | SDS 0.6X3.5X200 | Verze |
| Objednací číslo | 6010110000 | Šroubovák, Šroubovák |
| GTIN (EAN) | 4032248300754 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SDS 1.2X6.5X150 | Verze |
| Objednací číslo | 6009010000 | Šroubovák, Šroubovák |
| GTIN (EAN) | 4032248266869 | |
| Množství | 1 ks | |

KLBUE 4-13.5 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Naše speciální nástroje podporují zpracování skříňky v oblasti propojení nebo také montáž komponentů.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ | BTWZ KLBUE | Verze |
| Objednací číslo | 6742630000 | Nářadí, Provozní nástroj |
| GTIN (EAN) | 4008190980764 | |
| Množství | 1 ks | |

Čisté, lepicí zadní strana



SM je štítek MultiCard pro značení řídicích a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet CONNECT nebo Plotter.

- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm nebo 30 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | SM 27/8 K MC NE WS | Verze |
| Objednací číslo | 6812630000 | SwitchMark, Značky na přístroje, 8 x 27 mm, Bílá |
| GTIN (EAN) | 4032248296033 | |
| Množství | 80 ks | |