

## TM-I 12/18 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Verze                 | TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Modrá  |
| Číslo objednávky      | <a href="#">1421160000</a>   |
| Typ                   | TM-I 12/18 MC NE BL  |
| GTIN (EAN)            | 4050118225006  |
| Množství              | 240 ks   |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a> |

## TM-I 12/18 MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                   |            |
|----------------|--------|-------------------|------------|
| Výška          | 30 mm  | Výška (v palcích) | 1,181 inch |
| Šířka          | 4 mm   | Šířka (v palcích) | 0,157 inch |
| Čistá hmotnost | 0,31 g |                   |            |

## Teploty

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...100 °C |
|-------------------------|--------------|

## Obecné údaje

|                               |                               |           |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Barevný                       | Modrá                         |           |
| Doporučená odvětví            | Doprava, Stroje               |           |
| Halogen                       | Ne                            |           |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | V-2                           |           |
| Materiál                      | Polyamid 66                   |           |
| Orientace tisku               | vodorovně a svisle            |           |
| Počet značek na kombinaci     | 1 MultiCard = Vkládací značky |           |
| Počet značek v balení         | Forma napájení                | MultiCard |
| Rozsah provozní teploty       | -40...100 °C                  |           |
| Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C                        |           |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C                        |           |
| Tištěné znaky                 | bez                           |           |
| Typ tisku                     | prázdný                       |           |
| Šířka                         | 4 mm                          |           |

## Označení vodičů a kabelů

|         |    |
|---------|----|
| Halogen | Ne |
|---------|----|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Oznámení o změně produktu | <a href="#">MultiCard Material modification</a><br><a href="#">MultiCard Material Modifikation</a> |
| Katalogy                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

### TM-I 12/18 MC NE BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

