

HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení vodičů a kabelů, 2.4 - 4.8 mm, Žlutá
Číslo objednávky	1423240000
Typ	HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M
GTIN (EAN)	4050118227697
Množství	1 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

Datum vytvoření 28. srpna 2024 23:10:01 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,9 mm	Hloubka (v palcích)	0,035 inch
Šířka	7,6 mm	Šířka (v palcích)	0,299 inch
Délka	13 000 mm	Délka (v palcích)	511,81 inch
Čistá hmotnost	138 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-55...105 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Délka	13 000 mm
Halogen	Ne	Materiál	Polyolefin
Počet na roli	1	Rozsah provozní teploty	-55...105 °C
Rozsah provozní teploty, max.	105 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C
Tištěné znaky	bez	Typ tisku	prázdný
Šířka	7,6 mm		

Označení vodičů a kabelů

Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Halogen	Ne
Průřez připojeného vodiče	0.75 - 4 mm ²	Průřez vodiče, max.	4 mm ²
Průřez vodiče, min.	0,75 mm ²	Rychlost smršťování	2:1
Vnější prům. vodiče	2.4 - 4.8 mm	Vnější prům. vodiče, max.	4,8 mm
Vnější prům. vodiče, min.	2,4 mm	Výška textového pole	7,4 mm
Šířka textového pole	0 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](#)
[BS EN ISO 4589-2 1999](#)
[EN 45545-2:2020](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)
 Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Inkoustové pásy**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Verze
Číslo objednávky	426210000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118228823	
Množství	1 ks	

THM MULTIMARK PLUS

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Číslo objednávky	4672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Množství	1 ks

HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****THM MMP**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ THM MMP ROLLER 115

Číslo objednávky [4957420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

Množství 1 ks

Typ THM MMP ROLLER 30

Číslo objednávky [4957430000](#)

GTIN (EAN) 4050118160253

Množství 1 ks