

THM UR20 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nelepící značky balené v rolích THM ET S7 se používají na označení modulů SIMATIC ET 200S a S7 od společnosti Siemens.

Software M-Print® PRO lze použít pro jednotlivý tisk štítků THM ET S7 pomocí tiskárny THM. Štítky lze snadno oddělit. Tiskárna THM MultiMark zajišťuje vysoce odolný tisk.

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Vkládací značky, 90 x 8 mm, Žlutá
Objednací číslo	1429910000
Typ	THM UR20 GE
GTIN (EAN)	4050118234787
Množství	1 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

THM UR20 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,08 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Výška	90 mm	Výška (v palcích)	3,543 inch
Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0,315 inch
Čistá hmotnost	327 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	
Halogen	Ano	
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Materiál	Vinylová fólie	
Metoda tisku	Tepelný přenos	
Počet na list	1 000	
Počet na roli	1 000	
Počet značek na kombinaci	1 Kotouč štítků = Vkládací značky	
Počet značek v balení	Forma napájení	Kotouč štítků
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Schválení podle UL 969	Ne	
Šířka	8 mm	

Značky na přístroje

Halogen	Ano
---------	-----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

THM UR20 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



THM UR20 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Inkoustové pásy**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Verze
Objednací číslo	6005070000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118390049	
Množství	1 ks	