

**IE-C6KS8VG0015XCSXXX-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Sestavené IE kabely, PROFINET, Kat.6<sub>A</sub>, PVC, zelený, M12  
X-typ

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Verze           | Připojovací kabely, Zástrčka M12 typu X IP 67 rovná, Open, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 1.5 m |
| Objednací číslo | <a href="#">1449470015</a>  |
| Typ             | IE-C6KS8VG0015XCSXXX-E  |
| GTIN (EAN)      | 4050118263879   |
| Množství        | 1 ks  |

Datum vytvoření 23. května 2024 19:52:08 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

IE-C6KS8VG0015XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                   |             |
|----------------|---------|-------------------|-------------|
| Délka          | 1,5 m   | Délka (v palcích) | 59,055 inch |
| Čistá hmotnost | 0,001 g |                   |             |

## Teploty

|                    |                |                  |                |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -40 °C...80 °C | Provozní teplota | -40 °C...80 °C |
| Teplota instalace  | -40 °C...80 °C |                  |                |

## Standardy

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Standardní, sestava | UL-Style 2461 |
|---------------------|---------------|

## Standardy specifické pro kabel

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Standardní, sestava | UL-Style 2461 |
|---------------------|---------------|

## Elektrické vlastnosti kabelu

|                                      |  |                    |           |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------|
| Kategorie                            | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) | Přenosová rychlost | 10 Gbit/s |
| Zkušební napětí: stínění vodič-vodič | 800 V <sub>ef</sub> , 50 Hz, 1 min     |                    |           |

## Konektor, pravý

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Zástrčka vpravo | volný konec vodiče |
|-----------------|--------------------|

## Konektor, vlevo

|                |   |
|----------------|---|
| Zástrčka vlevo | M12, X-kódování, IP67,<br>Kontakt samec, přímý, ko-<br>nektor, Plast, stíněné |
|----------------|---|

## Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

|                                 |           |                                |                                  |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|
| Halogen                         | Ano       | Odolnost proti šíření ohně     | in accordance with IEC 60332-1-2 |
| Poloměr ohybu, min., jen jednou | 4 *průměr | Poloměr ohybu, min., opakovaný | 8x průměr kabelu                 |
| Síla při vytažení               | ≤ 150 N   |                                |                                  |

## Struktura kabelu

|  |  |                     |                   |
|--|--|---------------------|-------------------|
| Barevná posloupnost vodičů – párů vodičů | bílá/modrá - modrá, bílá/oranžová - oranžová, bílá/zelená - zelená, bílá/hnědá - hnědá | Barva opláštění     | zelená (RAL 6018) |
| Materiál pláště                          | PVC  | Průměr pláště, max. | 8,8 mm            |
| Průřez                                   | 4*2*AWG 23/7   | Průřez izolace      | 1,58 mm           |
| Stínění                                  | S/FTP  |                     |                   |

IE-C6KS8VG0015XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-08 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|   |   |
|---|---|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>   |
| Uživatelská dokumentace                 | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>  |
| Katalogy                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Brožury                                 | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |

**IE-C6KS8VG0015XCSXXX-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| White, Orange | 1 | M12 |
| Orange        | 2 |     |
| White, Green  | 3 |     |
| Green         | 4 |     |
| White, Brown  | 5 |     |
| Brown         | 6 |     |
| White, Blue   | 7 |     |
| Blue          | 8 |     |

IE-C6KS8VG0015XCSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci.

Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.

Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | TM-I 12 MC NE GE           | Verze                                   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6718411687</a> | TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN)        | 4008190348984              |   |
| Množství          | 320 ks                     |   |

**IE-C6KS8VG0015XCSXXX-E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Prázdné



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici jsou různé délky štítků pro jednotlivá značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny PrintJet CONNECT, plotteru nebo pera STI.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | TM-I 18 MC NE GE           | Verze                                   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6718431687</a> | TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Žlutá |
| GTIN (EAN)        | 4008190349028              |   |
| Množství          | 320 ks                     |   |