

VG M32 EXI BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Polyamidové kabelové průchodky, které jsou vhodné pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu Ex e (zvýšená bezpečnost) a Ex i (jiskrová bezpečnost).

Weidmüller nabízí rodinu výrobků bez omezení a kromě shody s normami kabelové vývodky vynikají zvýšenou rázuvzdorností 4/7 Joule a možným rozsahem teplot až do -60°C bez omezení. Byly testovány podle platné normy a směrnice EN 60079-0, mají certifikáty ATEX a IECEx.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | VG Exi 4J (Ex plastová kabelová průchodka 4J Exi), Kabelové těsnění, rovný, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6 |
| Číslo objednávky | 1461080000 |
| Typ | VG M32 EXI BL |
| GTIN (EAN) | 4050118267211 |
| Množství | 10 ks |

VG M32 EXI BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|-------------------|------------|
| Výška | 43 mm | Výška (v palcích) | 1,693 inch |
| Čistá hmotnost | 39,3 g | | |

Teploty

| | |
|------------------|----------------|
| Provozní teplota | -40 °C...80 °C |
|------------------|----------------|

Všeobecné informace

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|---|
| AF velikost 1 | 42 mm | AF velikost 2 | 42 mm |
| Délka závitu | 15 mm | Halogen | Ano |
| Kabelové vývodky | metrické | Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB |
| Materiál | Polyamid 6 | Odolnost proti nárazu | Verze 4 J ATEX |
| Pokyny k instalaci | Viz návod k instalaci | Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | | Standardy | IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31 |
| | -40 °C | Stupeň krytí | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) |
| Stoupání závitu | 1,5 mm | Typ ochrany proti výbuchu | Jiskrově bezpečné Ex i |
| Stupeň krytí s GWDR | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) | Vnější průměr kabelu, max. | 25 mm |
| Těsnění | CR | Vnější závít | M 32 |
| Vnější průměr kabelu, min. | 18 mm | | |

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

| | | | |
|--|-------------------|---|------------------------------------|
| DEF Podmínky osvědčení | ATEX, IECEX | Identifikace | Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68 |
| Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX) | IMQ 13 ATEX 010 X | Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEX) | IECEX IMQ 13.0003X |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-02 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-02 |

Osvědčení

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Certifikace | CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO |
| ROHS | Shoda |

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

VG M32 EXI BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Mosazné pojistné matice, poniklované



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o záslepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMU M32 MS | Verze |
| Číslo objednávky | 4737020000 | SKMU MS (mosazná pojistná matice), Pojistná matice, M 32, 4 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190956493 | Mosaz poniklovaná |
| Množství | 100 ks | |