

## THM EL VIN 50 GE 30M


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Identifikace na míru: EL**

Nekonečné variace značek MultiMark tvoří ekonomickou alternativu pro běžné lišty na štítky a speciální značky. Pro jakoukoliv šířku je možné přesně nakonfigurovat výšku pomocí softwaru a tím vytvořit perfektně souměrné značení. Čepel seřízne štítky na určenou velikost. Perfektní pro tvorbu velkých značek na funkční bloky a celé svorkovnice.

**Všeobecné objednací údaje**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Verze                 | THM, Značky na přístroje, 50 x , Žlutá                |
| Objednací číslo       | <a href="#">1463820000</a>                            |
| Typ                   | THM EL VIN 50 GE 30M                                  |
| GTIN (EAN)            | 4050118270006   |
| Množství              | 1 ks  |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

## THM EL VIN 50 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |           |                     |              |
|----------------|-----------|---------------------|--------------|
| Hloubka        | 0,08 mm   | Hloubka (v palcích) | 0,003 inch   |
| Výška          | 50 mm     | Výška (v palcích)   | 1,969 inch   |
| Délka          | 30 000 mm | Délka (v palcích)   | 1 181,1 inch |
| Čistá hmotnost | 278 g     |                     |              |

## Teploty

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...80 °C |
|-------------------------|-------------|

## Obecné údaje

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Barevný                       | Žlutá                                 |
| Délka                         | 30 000 mm                             |
| Halogen                       | Ano                                   |
| Klasifikace hořlavosti UL 94  | HB                                    |
| Lepidlo                       | Polyakrylátové lepidlo                |
| Materiál                      | Vinylová fólie                        |
| Metoda tisku                  | Tepelný přenos                        |
| Počet na list                 | 1                                     |
| Počet na roli                 | 1                                     |
| Počet značek na kombinaci     | 1 Kotouč štítků = Značky na přístroje |
| Počet značek v balení         | Forma napájení Kotouč štítků          |
| Rozsah provozní teploty       | -40...80 °C                           |
| Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C                                 |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C                                |
| Schválení podle UL 969        | Ne                                    |
| Verze                         | Kontinuální, Samolepicí               |

## Značky na přístroje

|         |     |
|---------|-----|
| Halogen | Ano |
|---------|-----|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení


|          |  |
|----------|--|
| Katalogy | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|--|

**THM EL VIN 50 GE 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**



**THM EL VIN 50 GE 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****Inkoustové pásy**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |                  |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| Typ             | RIBBON MM 110/360 SW       | Verze            |
| Objednací číslo | <a href="#">2005070000</a> | Inkoustová páska |
| GTIN (EAN)      | 4050118390049              |                  |
| Množství        | 1 ks                       |                  |