

HSS 1.6-4.8 EL Y13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení vodičů a kabelů, 1.6 - 4.8 mm, Žlutá
Číslo objednávky	1489550000
Typ	HSS 1.6-4.8 EL Y13M
GTIN (EAN)	4050118299311
Množství	1 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

HSS 1.6-4.8 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,77 mm	Hloubka (v palcích)	0,03 inch
Šířka	7,6 mm	Šířka (v palcích)	0,299 inch
Délka	13 000 mm	Délka (v palcích)	511,81 inch
Čistá hmotnost	100 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-55...135 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Doporučená odvětví	Výrobní průmysl, Energie, Výrobce zařízení, Stroje
Délka	13 000 mm	Halogen	Ano
Materiál	Polyolefin	Rozsah provozní teploty	-55...135 °C
Rozsah provozní teploty, max.	135 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C
Tištěné znaky	bez	Typ tisku	prázdný
Šířka	7,6 mm		

Označení vodičů a kabelů

Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Halogen	Ano
Průřez připojeného vodiče	0,75 - 4 mm ²	Průřez vodiče, max.	4 mm ²
Průřez vodiče, min.	0,75 mm ²	Rychlost smršťování	3:1
Vnější prům. vodiče	1,6 - 4,8 mm	Vnější prům. vodiče, max.	4,8 mm
Vnější prům. vodiče, min.	1,6 mm	Výška textového pole	7,4 mm
Šířka textového pole	0 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E366310

HSS 1.6-4.8 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

HSS 1.6-4.8 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



HSS 1.6-4.8 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

THM MMP



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MULTIMARK ROLLER 115
Číslo objednávky	4957420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Množství	1 ks

Typ	MULTIMARK ROLLER 30
Číslo objednávky	4957430000
GTIN (EAN)	4050118160253
Množství	1 ks

Inkoustové pásy



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Verze
Číslo objednávky	426210000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118228823	
Množství	1 ks	