

HSS 3.2-9.5 EL Y13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení vodičů a kabelů, 3.2 - 9.5 mm, Žlutá
Číslo objednávky	1489570000
Typ	HSS 3.2-9.5 EL Y13M
GTIN (EAN)	4050118299199
Množství	1 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

HSS 3.2-9.5 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,77 mm	Hloubka (v palcích)	0,03 inch
Šířka	15,1 mm	Šířka (v palcích)	0,594 inch
Délka	13 000 mm	Délka (v palcích)	511,81 inch
Čistá hmotnost	182 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-55...135 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Doporučená odvětví	Výrobní průmysl, Energie, Výrobce zařízení, Stroje
Délka	13 000 mm	Halogen	Ano
Materiál	Polyolefin	Rozsah provozní teploty	-55...135 °C
Rozsah provozní teploty, max.	135 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C
Tištěné znaky	bez	Typ tisku	prázdný
Šířka	15,1 mm		

Označení vodičů a kabelů

Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Halogen	Ano
Průřez připojeného vodiče	4 - 16 mm ²	Průřez vodiče, max.	16 mm ²
Průřez vodiče, min.	4 mm ²	Rychlost smršťování	3:1
Vnější prům. vodiče	3,2 - 9,5 mm	Vnější prům. vodiče, max.	9,5 mm
Vnější prům. vodiče, min.	3,2 mm	Výška textového pole	14,9 mm
Šířka textového pole	0 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E366310

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

HSS 3.2-9.5 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



HSS 3.2-9.5 EL Y13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Inkoustové pásy



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Verze
Číslo objednávky	426210000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118228823	
Množství	1 ks	

THM MMP



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM MMP ROLLER 115
Číslo objednávky	457420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Množství	1 ks

Typ	THM MMP ROLLER 30
Číslo objednávky	457430000
GTIN (EAN)	4050118160253
Množství	1 ks