

**KQN-M12/-35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Verze           | kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> |
| Objednací číslo | <a href="#">1493130000</a>                     |
| Typ             | KQN-M12/-35                                    |
| GTIN (EAN)      | 4050118302837                                  |
| Množství        | 50 ks  |

## KQN-M12/-35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |
|----------------|--------|
| Čistá hmotnost | 11,7 g |
|----------------|--------|

## Konektory

|                             |                    |                             |       |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------|
| Délka hřídele (a)           | 12 mm              | Délka připojení (l)         | 31 mm |
| Izolace                     | není k dispozici   | Otvor                       | M 12  |
| Průřez vodiče               | 35 mm <sup>2</sup> | Vnitřní průměr hřídele (d1) | 9 mm  |
| Vnitřní průměr objímky (d2) | 13 mm              | Vnější průměr hřídele (d3)  | 22 mm |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-12 |

## Shoda produktu s prostředím

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|          |  |
|----------|--|
| Katalogy | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brožury  |  |

## KQN-M12/-35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



**KQN-M12/-35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### ... pro kompresní kabelová oka



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | ES EPG/HPG 60 HEX 35       | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6505190000</a> | Vložka nástroje k nalisování koncovek, Šestihranné krimpování |
| GTIN (EAN)      | 4050118519587              |   |
| Množství        | 1 ks                       |   |

### ... pro tubulární kabelová oka (podle EN 13600)



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                                   |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ             | ES APG 80 WM 35            | Verze                             |
| Objednací číslo | <a href="#">6502490000</a> | 35mm <sup>2</sup> , WM krimpování |
| GTIN (EAN)      | 4050118310597              |                                   |
| Množství        | 1 ks                       |                                   |

## KQN-M12/-35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### ... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
  - elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
  - Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
  - Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                        |
|-----------------|----------------------------|------------------------|
| Typ             | ES APG 80 HEX 35           | Verze                  |
| Objednací číslo | <a href="#">6502650000</a> | Šestihranné krimpování |
| GTIN (EAN)      | 4050118310696              |                        |
| Množství        | 1 ks                       |                        |

### Nářadí



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | EPG 45                     | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6500830000</a> | Nástroj k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování                            |
| GTIN (EAN)      | 4050118309317              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |
| Typ             | EPG 60                     | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6453810000</a> | Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování |
| GTIN (EAN)      | 4050118468434              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |

## KQN-M12/-35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### ... pro kompresní kabelová oka (podle DIN 46235)



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                        |
|-----------------|----------------------------|------------------------|
| Typ             | ES EPG 45 HEX 16/35        | Verze                  |
| Objednací číslo | <a href="#">6500950000</a> | Šestihranné krimpování |
| GTIN (EAN)      | 4050118309492              |                        |
| Množství        | 1 ks                       |                        |

### Nářadí



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 400 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 360°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- Další vlastnosti řady APG:
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | HPG 60                     | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6453820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Šestihranné krimpování, WM krimpování, |
| GTIN (EAN)      | 4050118468427              | Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování            |
| Množství        | 1 ks                       |  |
| Typ             | APG 80                     | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6502390000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 400mm <sup>2</sup>  |
| GTIN (EAN)      | 4050118310627              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |

## KQN-M12/-35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### ... pro tubulární kabelová oka



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | ES EPG/HPG 60 WM 35        | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6469570000</a> | Vložka nástroje k nalisování koncovek, WM krimpování |
| GTIN (EAN)      | 4050118483826              |  |
| Množství        | 1 ks                       |  |

### ... pro tubulární kabelová oka (podle EN 13600)



#### Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

#### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |               |
|-----------------|----------------------------|---------------|
| Typ             | ES EPG 45 WM 16/35         | Verze         |
| Objednací číslo | <a href="#">6500920000</a> | WM krimpování |
| GTIN (EAN)      | 4050118309478              |               |
| Množství        | 1 ks                       |               |